


**ÖLFLEX® SERVO cablu din seria Core Line pentru Siemens
6FX5002 (PVC)**

Gama Core Line pentru aplicații lanț port cablu pentru sarcini mici

Informații

Conectori noi, cu conectarea sigură a ecranului

Disponibile lungimi la cerere



Componente de automatizare complementare de la Lapp



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Rezistența mecanică



Preluare optimă a efortului de tracțiune



Robust



Siguranță



Conector cu carcasa standard



Impermeabil

Beneficii

Confecționate regional, disponibile în întreaga lume

Calitatea standardelor Lapp

Ultima actualizare (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

**ÖLFLEX® SERVO cablu din seria Core Line pentru Siemens
6FX5002 (PVC)****Domeniul de utilizare**

Producția de alimente și utilaje de ambalare
Prelucrarea lemnului
Pentru distanțe de deplasare de până la 10m.
Pentru aplicații statice și dinamice
Aplicații lant portcablu

Caracteristicile produsului

Gama Core Line pentru aplicații lant port cablu pentru sarcini mici
Servocablu nou, izolație din PVC, ecranat
Concept inovator pentru conectori

Normă de referință / aprobări

Proiectat conform standardului SIEMENS®

Descrierea produsului

Conductori de 1.5 mm² pentru alimentarea frânei

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000104 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Cablu de forță și comandă
Codul de identificare al conductorilor:	Variante de conductori: colorate cu marcaj alb Maro cu marcaj alb: V / L2 Negru cu marcaj alb: U/L1/C/L + Gri cu marcaj alb: W/L3/D/L-GN/ Gri cu marcaj alb: W/L3/D/LGN/GE Conductor de împământare verde-galben: WS; SW
Construcția conductorilor:	Lițe fine conform VDE 0295 clasa 5/ IEC 60228 clasa 5
Raza minimă de îndoire:	Aplicații flexibile: 7,5 x diametrul cablului Instalații fixe: 4 x diametrul conductorului
Tensiune nominală:	Conductorii de forță și comandă: IEC U ₀ /U: 600/1000 V UL & CSA: 1000 V
Tensiunea de test:	Conductor/conductor 4 kV Conductor / ecran : 4 kV
Conductor de protecție:	G = cu conductor de protecție verde-galben
Gama de temperatură:	Aplicații flexibile: -5°C to +70°C (UL: +80°C) Instalare fixă: -40°C la +80°C
Cicluri de îndoire succesive:	5 milioane de cicluri

Observație

Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranța) sunt disponibile la cerere
Denumirile Siemens (6FX5002/5008, 6FX7002/7008, 6FX8002/8008) sunt mărci înregistrate de Siemens AG și sunt folosite doar în scop de comparație
Alte lungimi sau tipuri de capete de cablu sunt disponibile la cerere
Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.
Pentru alte dimensiuni: <https://servoconfigurator.lappgroup.com/>

**ÖLFLEX® SERVO cablu din seria Core Line pentru Siemens
6FX5002 (PVC)**

Articol nr.	Dimensiunile exterioare (mm)	Lungime (m)	Numărul de conductori și secțiunea acestora mm ²	Asamblat pentru SIEMENS®	Index Cupru kg/1.000 bucăți	Denumire cablului	PU
ÖLFLEX® SERVO cablu din seria Core Line pentru Siemens 6FX5002 (PVC)							
5480007020	9,4	10.0	4 G 1,5	5CA05	818,1	Alte lungimi diponibile la cerere	1
5480007090	11,1	10.0	4 G 2,5	5CA15	1212	Alte lungimi diponibile la cerere	1
5480007510	9,4	10.0	4 G 1,5	5CN01	830,25	Alte lungimi diponibile la cerere	1
5480007650	11,1	10.0	4 G 2,5	5CN11	1230	Alte lungimi diponibile la cerere	1
5480007720	9,4	10.0	4 G 1,5	5CN21	830,25	Alte lungimi diponibile la cerere	1
5480007790	11,1	10.0	4 G 2,5	5CN31	1230	Alte lungimi diponibile la cerere	1
5480008210	11,1	10.0	4 G 2,5	5CQ15	1212	Alte lungimi diponibile la cerere	1
5480008630	9,4	10.0	4 G 1,5	5CS01	738,4	Alte lungimi diponibile la cerere	1