



## EPIC® SIGNAL M23 F7

Conectori circulari pentru cabluri Servo și encodere

EPIC® M23 Cuplă de cablu cu montare pe flanșă



Interferența semnalelor



Presetupa SKINTOP® integrată



Robust



Preluare optimă a efortului de tracțiune



Rezistență chimică bună



Energia vântului



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale

### Beneficii

Rezistența de contact redusă cu ecranul asigură protecția EMC optimă

Utilizarea de materiale de înaltă calitate pentru fiabilitate sporită

### Domeniul de utilizare

Procese tehnologice

Servo mecanisme și aplicații servo

Măsurări și control tehnologic

## EPIC® SIGNAL M23 F7

### Date Tehnice

|                      |                                                                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clasificare ETIM 5:  | ETIM 5.0 Class-ID: EC000437<br>ETIM 5.0 Descrierea clasei: Carcase pentru conectori industriali                                                       |
| Clasificare ETIM 6:  | ETIM 6.0 Class-ID: EC000437<br>ETIM 6.0 Class-Description: Housing for industrial connectors                                                          |
| Material:            | Carcasă: aliaj de zinc turnat sub presiune, nichelat Etanșare: FPM                                                                                    |
| Clasa de protecție:  | IP68 (10h/1m)                                                                                                                                         |
| Testat VDE:          | Controlul producției certificat: VDE-REG. nr. C24 (conform cu EN 61984, SELV conform cu DIN VDE 0100-410 trebuie garantat)<br>UL document nr: E249137 |
| Gama de temperatură: | -25°C până la +125°C                                                                                                                                  |

### Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.  
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

## EPIC® SIGNAL M23 F7

| Articol nr.                                                                               | Articol | Codarea         | Gama de prindere a cablurilor | Tip de fixare                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| Tip M23 F7, montaj pe tablou/cutie de conexiuni, montaj pe perete, din față sau din spate |         |                 |                               |                                       |
| 44420009                                                                                  | M23 F7  | negru (N)       | 7 - 10                        | Ø 3.2 mm (4x), M25 x 1.5 (cu piuliță) |
| 44420010                                                                                  | M23 F7  | negru (N)       | 7 - 10                        | Ø 3.2 mm (4x), M25 x 1.5 (cu piuliță) |
| 44420011                                                                                  | M23 F7  | negru (N)       | 9.5 - 13.5                    | Ø 3.2 mm (4x), M25 x 1.5 (cu piuliță) |
| 44420001                                                                                  | M23 F7  | roșu (+20°)     | 7 - 10                        | Ø 3.2 mm (4x), M25 x 1.5 (cu piuliță) |
| 44420002                                                                                  | M23 F7  | roșu (+20°)     | 7 - 10                        | Ø 3.2 mm (4x), M25 x 1.5 (cu piuliță) |
| 44420003                                                                                  | M23 F7  | roșu (+20°)     | 9.5 - 13.5                    | Ø 3.2 mm (4x), M25 x 1.5 (cu piuliță) |
| 44420005                                                                                  | M23 F7  | albastru (-20°) | 7 - 10                        | Ø 3.2 mm (4x), M25 x 1.5 (cu piuliță) |

Ultima actualizare (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03.16