

EPIC® H-B 16 TG 2X

Carcasă tip H-B. Standard industrial


Carcasa universală standard, robustă, este compusă din bolțuri pentru levier de blocare și 2 intrări pentru cabluri și este adecvată pentru aplicații în construcția de mașini și instalații.

Informații

Striații pe mâner pentru deconectare

Pentru introducerea ușoară a două cabluri

Testat pentru clasa de protecție UL50E



Componente de automatizare complementare de la Lapp



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Rezistența mecanică



Robust



Impermeabil

Beneficii

Carcasă standard. Gamă largă pentru toate aplicațiile

Domeniul de utilizare

Procese tehnologice

Tehnologie pentru sunet & lumină

Industria de prelucrare a maselor plastice

EPIC® H-B 16 TG 2X

Caracteristicile produsului

Capac carcasă, versiunea joasă
Bolțuri pentru două leviere de închidere
2 intrări drepte de cablu
Versiune cu gât

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Carcase pentru conectori industriali
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Carcasă pentru conectori industriali
Material:	Carcasă: aliaj de aluminiu vopsit, gri Levier: oțel zincat Etanșare: NBR
Clasa de protecție:	IP 65 (închis) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (blocat)
Testat VDE:	Controlul producției certificat: VDE-REG. nr.: B437 Testat UL: UL nr. document: E75770
Gama de temperatură:	-40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

EPIC® H-B 16 TG 2X

Articol nr.	Descriere articol	M	Gât	Bucăți / UA
Carcasă H-B: montaj pe cablu (2 intrari dreapte pentru cablu, două leviere)				
19080500	H-B 16 TG 2XM25	2 x 25	da	5