

Tub izolator ISS

Tubul izolator ISS din silicon este utilizat pentru gruparea cablurilor electrice și izolarea acestora împotriva căldurii puternice, temperaturilor scăzute sau variațiilor de temperatură (rezistență la temperaturi: între -60 și 220 °C)



Rezistență chimică bună



Cu întârziere la propagarea flăcării



Fără halogen



Rezistent la coroziune



Rezistent la temperatură



Rezistent la UV

Beneficii

Oferă rezistență împotriva căldurii, frigului sau fluctuațiilor de temperatură

Rezistent la majoritatea substanțelor chimice

Rezistență bună la apă și UV

Domeniul de utilizare

Tub izolator

Notă

Neadekvat pentru termoconstrucție

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002254

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Tuburi de izolație pentru cabluri

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002254

ETIM 6.0 Descriere clasa: Tub izolator cablu

Ultima actualizare (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

Tub izolator ISS

Notă:	Rigiditate dielectrică: 18 kV/mm
Material:	Silicon Rezistent UV
Gama de temperatură:	între -60°C și +220°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Tub izolator ISS

Articol nr.	Denumire articol	Culoare	Diametrul intern Ø x grosimea peretelui (mm)	Material	UA (m)
61760060	ISS 2	natural	2 x 0.4	Silicon	100
61760070	ISS 3	natural	3 x 0.4	Silicon	100
61760080	ISS 4	natural	4 x 0.75	Silicon	100
61760090	ISS 5	natural	5 x 0.9	Silicon	100
61760100	ISS 6	natural	6 x 0.9	Silicon	100
61760110	ISS 7	natural	7 x 0.9	Silicon	100
61760120	ISS 8	natural	8 x 1	Silicon	50
61760130	ISS 9	natural	9 x 1.05	Silicon	50
61760140	ISS 10	natural	10 x 1.05	Silicon	50