

Modul EPIC® MC: HC4+PE


Ansamblarea mixtă garantează un nivel ridicat de flexibilitate. Pentru aplicații în construcția de mașini și instalații, pentru robotică și tehnica de inserție.

Modulul de semnal de înaltă tensiune și de curent de intensitate mare combină un număr mai mare de funcții, ceea ce garantează un nivel înalt de flexibilitate. Poate fi utilizat, de exemplu, în robotică.

Informații

Potrivit pentru echiparea cu contacte pe rolă

Pentru linii de sertizare automată



Componente de automatizare complementare de la Lapp



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Energie eoliana

Beneficii

Combinarea diferitelor funcții în aceeași fișă garantează înalta flexibilitate

Ansamblu de conectori individuali potriviți pentru diferite aplicații

Domeniul de utilizare

Procese tehnologice

Imprimante

Ingineria proceselor

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002641

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector industrial modular

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002641

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conectori modulari industriali

Tensiunea nominală (V):

1000 V

Curent nominal (A):

16 A

Grad de poluare:

3

Ultima actualizare (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

Modul EPIC® MC: HC4+PE

Rezistența de contact:	< 2 mOhm
Contacte:	Aliaje de cupru, placat cu argint tare/aur
Numărul contactelor:	4 + PE
Metoda de fixare:	Pin sertizabil: 0.5 - 2.5 mm ²
Cicluri de operare mecanică:	100
Gama de temperatură:	-40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Modul EPIC® MC: HC4+PE

Articol nr.	Descriere articol	Tip contact	Numărul de contacte	Slots	Bucăți / UA
Modul : tensiune mare 4 pini + PE					
10383200	MCS 5 CG	tată	4 + PE	1	10
10383300	MCB 5 CG	mamă	4 + PE	1	10