

## EPIC® Clește pentru contacte prelucrate H-D 1.6

Pentru inserturile și modulele EPIC® rectangulare



### Caracteristicile produsului

Locatorul și bacurile de sertizare se potrivesc cu scula 11147000 și mașina de sertizat 11147001

### Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.  
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

**EPIC® Clește pentru contacte prelucrate H-D 1.6**

| Articol nr. | Descriere articol                                                                                                                                                                                      | Inserturi                              | Secțiune ( min) în mm <sup>2</sup> | Secțiunea maximă în mm <sup>2</sup> | Versiune                                        | Notă                                                                                     | Bucăți / UA |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 11147000    | Cu uneltele adecvate se creează rapid și ușor contacte bune                                                                                                                                            | -                                      | -                                  | -                                   | -                                               | -                                                                                        | 1           |
| 11147001    | Mașina de sertizat                                                                                                                                                                                     | Fără bacuri de sertizare, fără locator | -                                  | -                                   | Pneumatic, 5-10 bari                            | -                                                                                        | 1           |
| 11147100    | Rezistă pentru intervale scurte de timp la temperaturi de până la +115 °C și este rezistent la hidroliză, o caracteristică importantă în cazul proceselor de curățare frecvente cu apă caldă sau aburi | -                                      | 0,14                               | 4                                   | -                                               | -                                                                                        | 1           |
| 11147200    | Locator                                                                                                                                                                                                | -                                      | -                                  | -                                   | Pentru clește de sertizat<br>11147000, 11147001 | Pentru contacte: H-D 1.6 prelucrate, H-BE prelucrate, MC 2.5 prelucrate, MC 2.5 ștanțate | 1           |

**EPIC® Clește pentru contacte prelucrate H-D 1.6**

11147001