

Priză

Piesă pentru fixarea bridelor



Beneficii

Piesa de fixare rapidă are deschiderea pentru inserarea fașetelor de până la 4,5 mm lățime și poate fi folosită în diverse aplicații datorită dimensiunilor reduse

Domeniul de utilizare

Soclu de montare (pentru bride) cu înclichetare prin împingere

Piesa se fixează prin împingere în gaura tabloului. Brida se inserează în tăietura existentă în corpul piesei.

Metodă de fixare rapidă și sigură destinată tablourilor electrice, aplicațiilor casnice, în auto vehicule sau echipamente de birou

Notă

Temperatura minimă de lucru recomandată, datorită stratului de adeziv: +10°C

Construcție

Pentru bride: 2.8 / 4.8 mm

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000449

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Bază și element pentru fixare bride de cablu

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000449

ETIM 6.0 Descriere clasa: Piesă suport pentru bride de cablu

Material:

Poliamidă 6.6

Gama de temperatură:

-40°C ÷ +80°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Priză

Articol nr.	Descriere articol	Culoare	Pentru grosimea peretelui până la (mm)	Diametru (mm)	Lățimea fașetei (mm)	Greutate (g/100 bucăți)	Bucăți / UA
61724001	Piesă de fixare 10 x 66 NA	natural	3,2	6.4 (M6)	4,5	25,2	100