


SKINTOP® MS-HF-M

SKINTOP® MS-HF-M, conexiune cu șurub a unui cablu din alamă fără halogen, cu siguranță înaltă de funcționare

Informații

Presetupă pentru aplicații feroviare

Hazard Level: HL 3



Șină



Cu întârziere la propagarea flăcării



Fără halogen



Siguranță

Beneficii

Fără halogeni și cu întârziere la propagarea flăcării

Formă de strângere optimă

Gamă de strângere mare, variabilă

Fiabilitate maximă

Domeniul de utilizare

Metrouri și trenuri

În zonele în care stabilitatea mecanică și chimică sunt critice

Peste tot unde protejarea persoanelor și a bunurilor este în prim plan

Normă de referință / aprobări

DIN EN 45545-2 (HL3)

DIN EN 45545-3 (E30)

SKINTOP® MS-HF-M

Descrierea produsului

Filet metric conform cu DIN EN 60423

Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

Atenție:

Pentru dimensiunile de instalare și momente de strângere consultați T21

Material:

Corp: alamă nichelată

Insert: Poliamidă fără halogen conform UL 94 V 0

Etanșarea: elastomer special

O-Ring: elastomer special

Clasa de protecție:

IP 68 - 5 bar

Gama de temperatură:

Dinamic: -25 °C până la +100 °C

Static: între -40 °C și +100 °C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SKINTOP® MS-HF-M

Articol nr.	Denumire articol / dimensiuni	Ø F mm	Mărimea cheii SW în mm	Lungimea totală, C mm	Lungimea filetului, D (mm)	Bucăți / UA
53112570	M 12 x 1,5	3,5 - 7	16	26.5	6,5	100
53112571	M 16 x 1,5	4,5 - 10	20	33.0	7	100
53112572	M 20 x 1,5	7 - 13	24	37.0	8	50
53112573	M 25 x 1,5	9 - 17	29	38.5	8	25
53112574	M 32 x 1,5	11 - 21	36	45.5	9	25
53112575	M 40 x 1,5	19 - 28	45	48.0	9	10
53112576	M 50 x 1,5	27 - 35	54	55.5	10	5
53112577	M 63 x 1,5	34 - 45	67	67.0	15	5