

KNIPEX Clește pentru tăierea terminalelor cu densitate mare

Pentru protecția elementelor de construcție sensibile, în cazul acestor unelte, circulația energiei electrostatice este lentă și acesta este derivată în mod controlat prin intermediul mânerelor.

Informații

Permite, de asemenea, tăierea terminalelor la nivelul plăcii



Beneficii

Mișcare ușoară, pentru operare ergonomică
Mânere cu izolatoare cu descărcarea electricității statice
Ergonomie ridicată, datorită mânerelor multicomponent

Domeniul de utilizare

Potrivit pentru tăieturi și lucrări de montaj de finețe, de exemplu, în domeniul echipamentelor electronice și ingineriei de precizie

Caracteristicile produsului

Cap lustruit

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000836

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Clește patent

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000836

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Clește patent

Material:

INOX - oțel inoxidabil

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

KNIPEX Clește pentru tăierea terminalelor cu densitate mare

Articol nr.	Denumire articol	Sârmă moale mm	Fir cu duritate medie mm	Greutate (kg)	Lungime (mm)
Elektronik Super Knips® ESD					
62120532	Super Knips®pentru echipamente electronice ESKE 13	1,6	1	0,055	125