

Inserturi de sertizare pentru sistemul PEW 12

Bacuri de sertizare pentru PEW 12 pentru presarea pinilor, conectorilor izolați și neizolați și conectorilor de racordare a ecranului



Beneficii

Numărul de produs este gravat pe partea superioară și pe partea inferioară a setului de bacuri
Inserturile sunt ușor de schimbat

Notă

Sistem flexibil: inserturi interschimbabile care se potrivesc atât în cleștele de sertizare manual PEW 12/PEW 12S, cleștele de sertizare electric E-PEW 12, cât și în mașina de sertizare CM 25-1 (pentru compatibilitate, a se consulta fișa cu date tehnice)

Inclus

Bacurile de sertizare se livrează fără clește

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001282

Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Bacuri pentru scula de sertizare a papucilor, pinilor și a conectorilor pentru ecran

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001282

ETIM 6.0 Descriere clasa: Utilizare pentru instrument de înfășurare cabluri/conectori, manșoane de capăt de cablu, ecran de legătură

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Inserturi de sertizare pentru sistemul PEW 12

Articol nr.	Denumire articol	Potrivit pentru:	Gama de presare (mm ²)	Dimensiunea sertizarii (mm)	Manșon sertizabil Ø (mm)	Profilul de sertizare	Diametrul ecranului (mm)	Bucăți / UA
Pini izolați și neizolați pentru conductori (potriviiți pentru clești PEW 12)								
61813802	PEW 12.090	-	0,25 - 6	-	-	presare trapezoidală	-	1
61813803	PEW 12.091	-	10.0 - 25.0	-	-	presare W	-	1
61813993	PEW 12.331	-	35.0 - 50.0	-	-	presare W	-	1
Pini izolați și neizolați pentru conductori (potriviiți pentru clești PEW 12S)								
61813911	PEW 12S.093	-	70	-	-	presare W	-	1
61813912	PEW 12S.094	-	95	-	-	presare W	-	1
Pini TWIN (potriviiți pentru clești PEW 12)								
61813913	PEW 12.090-6	-	2x0,5 - 2x4	-	-	presare trapezoidală	-	1
61815642	PEW 12.097	-	2x6 - 2x16	-	-	presare W	-	1
Papuci de cablu izolați și conectori pentru panouri (potriviiți pentru clești PEW 12)								
61813914	PEW 12.064	-	0,14 - 1	-	-	sertizare conică ISO	-	1
61813812	PEW 12.060	-	0.5 - 6.0	-	-	sertizare conică ISO	-	1
Papuci de cablu neizolați (adecvați pentru clești PEW 12)								
61813916	PEW 12.1071	-	0.5 - 10	-	-	presare W	-	1
61813862	PEW 12.033	-	16 - 25	-	-	bac de presare	-	1
Conectori neizolați pentru panouri (potrivit pentru clești PEW 12)								
61814600	PEW 12.045	Lățimea conectorului 2,8 + 4,8	0.1 - 2.5	-	-	rolă de presare	-	1
61814601	PEW 12.045 Locator	Lățimea conectorului 2,8 + 4,8	0.1 - 2.5	-	-	-	-	1
61813991	PEW 12.838	Lățimea conectorului 4,8	0,5 - 1,5	-	-	rolă de presare	-	1
61813992	PEW 12.838 Locator	Lățimea conectorului 4,8	0,75 - 1,5	-	-	-	-	1
61813808	PEW 12.050	Lățimea conectorului 4,8 + 6,3	0.5 - 6.0	-	-	rolă de presare	-	1
61813890	PEW 12.050 Locator	Lățimea conectorului 4,8 + 6,3	0.5 - 6.0	-	-	-	-	-

Ultima actualizare (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16

Inserturi de sertizare pentru sistemul PEW 12

Articol nr.	Denumire articol	Potrivit pentru:	Gama de presare (mm ²)	Dimensiunea sertizarii (mm)	Manșon sertizabil Ø (mm)	Profilul de sertizare	Diametrul ecranului (mm)	Bucăți / UA
61813809	PEW 12.050-014 Locator	Lățimea conectorului 6,3	1 - 2,5	-	-	-	-	1
61815645	PEW 12.465	Lățimea conectorului 6,3	1 - 2,5	-	-	rolă de presare	-	1
61815646	PEW 12.465 Locator	Lățimea conectorului 6,3	1,5 - 2,5	-	-	-	-	1
61815643	PEW 12.751	Lățimea conectorului 6,3	4 - 6	-	-	rolă de presare	-	1
61815644	PEW 12.751 Locator	Lățimea conectorului 6,3	4 - 6	-	-	-	-	1
61815647	Unealtă universală de poziționare PEW 12	-	-	-	-	-	-	1
One piece screen connectors RSK (potrivit pentru clești PEW 12)								
61815635	PEW 12.1448/101 A	RSK 5101	-	-	-	Profil special de sertizare	1.27 - 1.79	1
61815636	PEW 12.1449/101 B	RSK 5101	-	-	-	Profil special de sertizare	1.8 - 2.28	1
61815637	PEW 12.1450/201 C	RSK 5201	-	-	-	Profil special de sertizare	2.29 - 2.55	1
61815638	PEW 12.1341/201 D	RSK 5201	-	-	-	Profil special de sertizare	2.56 - 3.0	1
61815639	PEW 12.1451/201 E	RSK 5201	-	-	-	Profil special de sertizare	3.01 - 3.34	1
61815640	PEW 12.1452/201 F	RSK 5201	-	-	-	Profil special de sertizare	3.35 - 3.65	1
61815641	PEW 12.1453/301 G	RSK 5301	-	-	-	Profil special de sertizare	3.66 - 4.13	1
61813869	PEW 12.374/301 H	RSK 5301	-	-	-	Profil special de sertizare	4.14 - 4.71	1
61813868	PEW 12.373/301 J	RSK 5301	-	-	-	Profil special de sertizare	4.72 - 5.12	1
61813864	PEW 12.599/401 K	RSK 5401	-	-	-	Profil special de sertizare	5.13 - 5.86	1
61813865	PEW 12.375/401 L	RSK 5401	-	-	-	Profil special de sertizare	5.87 - 6.36	1
61813866	PEW 12.354/401 M	RSK 5401	-	-	-	Profil special de sertizare	6.37 - 7.0	1
61813867	PEW 12.619/401 N	RSK 5401	-	-	-	Profil special de sertizare	7.01 - 7.62	1

Ultima actualizare (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

Inserturi de sertizare pentru sistemul PEW 12

Articol nr.	Denumire articol	Potrivit pentru:	Gama de presare (mm ²)	Dimensiunea sertizarii (mm)	Manșon sertizabil Ø (mm)	Profilul de sertizare	Diametrul ecranului (mm)	Bucăți / UA
Conectori de ecran din două părți SHIELD-KON® (potrivit pentru cleștele PEW 12)								
61813881	PEW 12.1425 SK	GSC 101 / 128 / 149 / 156 / 175	-	-	-	presare hexagonală	-	1
61813882	PEW 12.1426 SK	GSC 187 / 194 / 199 / 205 / 219 / 225 / 232	-	-	-	presare hexagonală	-	1
61813883	PEW 12.1427 SK	GSC 261 / 275 / 281 / 287 / 297	-	-	-	presare hexagonală	-	1
61813884	PEW 12.1428 SK	GSC 312 / 327 / 348	-	-	-	presare hexagonală	-	1
61813885	PEW 12.1429 SK	GSC 359 / 375	-	-	-	presare hexagonală	-	1
61813886	PEW 12.1430 SK	GSC 405 / 415 / 425	-	-	-	presare hexagonală	-	1
Conectori de ecran din două părți SHIELD-KON® (potrivit pentru cleștele PEW 12S)								
61813887	PEW 12S.1440 SK	GSC 460 / 500	-	-	-	presare hexagonală	-	1
Conector coaxial (potrivit pentru clește PEW 12)								
61813813	PEW 12.100	-	-	5.4/6.48/1.72	6.4/7.6/2.1	presare hexagonală	-	1
61813814	PEW 12.110	-	RG 174, 58	5.4/4.52/1.72	6.4/5.4/2.1	presare hexagonală	-	1
61813827	PEW 12.111	-	-	8.23/6.48/1.72/1.07	9.4/7.6/2.1/1.3	presare hexagonală	-	1
61813816	PEW 12.114	-	-	10.9/2.54	12.0/3.0	presare hexagonală	-	1
61813818	PEW 12.119	-	-	1.75/9.73	2.1/10.7	presare hexagonală	-	1
61813852	PEW 12.158	-	-	7.0/8.4/8.1	7.7/9.5/9.5	presare hexagonală	-	1
61813853	PEW 12.159	-	-	3.25/4.52/5.4/1.72/1.07/0.72	3.9/5.4/6.4/2.1/1.3/0.95	presare hexagonală	-	1
61813861	PEW 12.772	-	-	2.67/3.25/3.83	3.1/3.8/4.2	presare hexagonală	-	1
Alți conectori (adecvați pentru clești PEW 12)								
61813849	PEW 12.155	-	-	4.20/3.65/5.0	5.4/4.3/6.0	presare hexagonală	-	1
61813825	PEW 12.031	-	1.5 - 10.0	-	-	presare hexagonală	-	1
61813811	PEW 12.032	-	0.5 - 10	-	-	bac de presare	-	1

Ultima actualizare (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16

Inserturi de sertizare pentru sistemul PEW 12

Articol nr.	Denumire articol	Potrivit pentru:	Gama de presare (mm ²)	Dimensiunea sertizarii (mm)	Manșon sertizabil Ø (mm)	Profilul de sertizare	Diametrul ecranului (mm)	Bucăți / UA
61813823	PEW 12.020	-	0,5 - 2,5	-	-	bac de presare	-	1
61813824	PEW 12.030	-	4.0 - 10.0	-	-	presare W	-	1
61813826	PEW 12.063	-	10.0 - 16.0	-	-	bac de presare	-	1
61813804	PEW 12.092	-	35.0 - 50.0	-	-	presare W	-	1
61814605	PEW 12.691	-	0.5 - 6.0	-	-	sertizare conică ISO	-	1
61814606	PEW 12.742	-	0,5 - 2,5	-	-	rolă de presare	-	1
61814607	PEW 12.745	-	1.25-6	-	-	rolă de presare	-	1