


Capac de etanșare TEC

Capacele de etanșare TEC cu înveliș adeziv pe interior pot fi utilizate pentru izolarea și etanșarea conexiunilor de cabluri.



Rezistență chimică bună



Fără halogen



Rezistent la UV



Impermeabil

Beneficii

Asigură etanșare prin stratul adeziv termoplastice din interior

Rezistență bună la substanțe chimice

Asigură rezistență și protecție mecanică

Domeniul de utilizare

Pentru etanșarea capetelor cablurilor și protejarea împotriva contaminării și infiltrațiilor de umiditate

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000218

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Tub termocontractibil de capăt

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000218

ETIM 6.0 Descriere clasa: Capac terminal termocontractibil

General:

Rezistent UV

Perete dublu

Culoare:

Negru

Material:

Poliolefină reticulată cu adeziv termoplast în interior
fără halogen și fără silicon

Gama de temperatură:

-55°C la +100 °C

Temperatura de contracție : 135°C

Capac de etanșare TEC

Observație

1. după contracție +/- 10%; 2. după contracție +/- 20%

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Capac de etanșare TEC

Articol nr.	Descriere articol	H max. (mm)	H min. (mm)	J max. (mm)	Ø cablu (mm)	R* după strângere (mm)	Grosimea peretelui HW* (mm)	Bucăți / UA
61830000	TEC 15/4,5	15	4,5	4	5 - 12	30	2	10
61830010	TEC 25/9	25	9	6,5	10 - 22	50	2,3	10
61830020	TEC 36/15	36	15	10,5	17 - 30	80	3	10
61830040	TEC 55/25	55	25	16	28 - 47	130	3,3	10
61830050	TEC 80/40	80	40	17	45 - 70	150	4	10
61830060	TEC 102/60	102	60	26	68 - 90	140	4	10
61830070	TEC 148/57	148	57	27	80 - 133	105	3,3	10