

TY-GRIP® FOL/ FO - bride

TY-GRIP® FOL/FO poate fi reutilizată , datorită sistemului rapid și ușor de deschidere. Această curea bridă este ideală pentru protejarea cablurilor fragile, cum ar fi cele din fibră optică.



Fără halogen



Timpul de asamblare

Beneficii

Pentru legarea ușoară și rapidă

Delicat pentru cablu: previne deteriorarea izolației exterioare

Poate fi reutilizat

Domeniul de utilizare

Modificări frecvente sau acces permanent necesar (de exemplu, gestionarea evenimentelor, laboratoare)

Legarea conductorilor sensibili la presiune (de exemplu, cabluri de fibră optică, cabluri de date)

Aplicații de Sunet și Lumină

Normă de referință / aprobări

Întârzierea propagării focului: UL 94 HB

Construcție

FOL cu bandă: Bandă fabricată din polimer de înaltă calitate asigură siguranță și stabilitate suplimentară

FO cu buclă: Capul înclinat permite atașarea rapidă și ușoară

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000046

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Bride pentru cabluri

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000046

ETIM 6.0 Descriere clasa: Bride pentru cabluri

Culoare:

Negru

Material:

Poliamidă

fără halogen și fără silicon

Gama de temperatură:

-20 °C până la +104 °C (FO)/93 °C (FOL)

Ultima actualizare (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

TY-GRIP® FOL/ FO - bride

Observație

TY-GRIP® este marcă înregistrată a Thomas & Betts. Mille-Tie™ este marcă înregistrată a ABB
Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

TY-GRIP® FOL/ FO - bride

Articol nr.	Descriere articol	Certificare UL	Lungime x lățime (mm)	Bucăți / UA
FO cu buclă				
61823720	FO 200-40-0	NU	228.0 x 12.7	10
61823730	FO 350-40-0	NU	330.0 x 12.7	10
FOL cu ștrap				
61823740	FOL 300-50-0	NU	304.0 x 19.0	10
61823750	FOL 500-50-0	NU	457.0 x 19.0	10