

HITRONIC® SBX

Cutii industriale pentru sudura cablurilor de fibră optică

Fibră optică. Accesorii: cutii de îmbinare, cutii cu montare pe perete și cutii de distribuție pentru cabluri din fibră optică

Informații

Pentru diferite tipuri de conectori în versiune de execuție Singlemode și Multimode



Caracteristicile produsului

Tip de montare pe șina portantă: TH35

Sunt posibile trei intrări ale cablurilor și poziții de montare diferite pe șină

Disponibil: adaptor duplex 6x și 12x

Versiune din material plastic sau metal

Variantele SC-RJ sunt adecvate pentru aplicații PROFINET®

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0/6.0 Descrierea clasei: Protecție îmbinare

Dimensiuni:

Trecere pentru cabluri: M20 pentru 6-13 mm

Lățime: 35 mm

Înălțime: 125 mm

Adâncime: 140 mm

Material:

Carcasă/placă frontală: tablă de oțel zincată, vopsită în câmp electrostatic, gri deschis RAL 7035

Adaptor de șină DIN: tablă de oțel nichelată

Clasa de protecție:

IP20

Gama de temperatură:

Funcționare: între -5 °C și +55 °C

Observație

Alte tipuri de conectoare (ex. LC, MTRJ, E2000) sunt disponibile la cerere. Acestea nu se vor mai aplica la Hitronic de vreme ce LC va deveni standard de produs și MTRJ, E2000 vor dispărea

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

HITRONIC® SBX

Articol nr.	Denumire articol	Materialul carcasei	Culoare
Multimodale G50 OM4			
29500792	HITRONIC SBX 12xST-D MT PG150 G50 OM4	Metal	-
29500796	HITRONIC SBX 12xSC-D VT PG150 G50 OM4	Material plastic	violet
29500805	HITRONIC SBX 12xLC-D VT PG150 G50 OM4	Material plastic	violet
29500777	HITRONIC SBX 6xST-D MT PG150 G50 OM4	Metal	-
29500782	HITRONIC SBX 6xSC-D VT PG150 G50 OM4	Material plastic	violet
29500788	HITRONIC SBX 6XSC-RJ BG PG150 G50 OM4	Material plastic	bej
29500801	HITRONIC SBX 6xLC-D VT PG150 G50 OM4	Material plastic	violet
Multimodale G50 OM3			
29500791	HITRONIC SBX 12xST-D MT PG150 G50 OM3	Metal	-
29500795	HITRONIC SBX 12xSC-D TQ PG150 G50 OM3	Material plastic	turcoaz
29500804	HITRONIC SBX 12xLC-D TQ PG150 G50 OM3	Material plastic	turcoaz
29500776	HITRONIC SBX 6xST-D MT PG150 G50 OM3	Metal	-
29500781	HITRONIC SBX 6xSC-D TQ PG150 G50 OM3	Material plastic	turcoaz
29500787	HITRONIC SBX 6XSC-RJ BG PG150 G50 OM3	Material plastic	bej
29500800	HITRONIC SBX 6xLC-D TQ PG150 G50 OM3	Material plastic	turcoaz
Multimodale G50 OM2			
29500790	HITRONIC SBX 12xST-D MT PG150 G50 OM2	Metal	-
29500794	HITRONIC SBX 12xSC-D BG PG150 G50 OM2	Material plastic	bej
29500803	HITRONIC SBX 12xLC-D BG PG150 G50 OM2	Material plastic	bej
29500775	HITRONIC SBX 6xST-D MT PG150 G50 OM2	Metal	-
29500780	HITRONIC SBX 6xSC-D BG PG150 G50	Material plastic	bej

Ultima actualizare (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

HITRONIC® SBX

Articol nr.	Denumire articol	Materialul carcasei	Culoare
	OM2		
29500786	HITRONIC SBX 6XSC-RJ BG PG150 G50 OM2	Material plastic	bej
29500799	HITRONIC SBX 6xLC-D BG PG150 G50 OM2	Material plastic	bej
Multimodale G62,5 OM1			
29500774	HITRONIC SBX 6xST-D MT PG150 G62.5 OM1	Metal	-
29500779	HITRONIC SBX 6xSC-D BG PG150 G62.5 OM1	Material plastic	bej
29500785	HITRONIC SBX 6XSC-RJ BG PG150 G62.5 OM1	Material plastic	bej
29500798	HITRONIC SBX 6xLC-D BG PG150 G62.5 OM1	Material plastic	bej
Monomodale E9/125 OS2			
29500793	HITRONIC SBX 12xST-D MT PG150 E9 OS2	Metal	-
29500797	HITRONIC SBX 12xSC-D BL PG150 E9 OS2	Material plastic	albastru
29500806	HITRONIC SBX 12xLC-D BL PG150 E9 OS2	Material plastic	albastru
29500778	HITRONIC SBX 6xST-D MT PG150 E9 OS2	Metal	-
29500783	HITRONIC SBX 6xSC-D BL PG150 E9 OS2	Material plastic	albastru
29500784	HITRONIC SBX 6xSC-D MT PG150 E9 OS2	Metal	-
29500789	HITRONIC SBX 6XSC-RJ BL PG150 E9 OS2	Material plastic	albastru
29500802	HITRONIC SBX 6xLC-D BL PG150 E9 OS2	Material plastic	albastru