


UNITRONIC® SENSOR master cable

Cablare economică pentru cutiile S/A cu conexiune cu cablu master detașabil. Izolație exterioară fără halogeni, potrivit pentru lanțuri port cablu. Variante personalizate sunt acceptate.

Informații

Poate fi personalizat la cerere



Componente de automatizare complementare de la Lapp



Cu întârziere la propagarea flăcării



Fără halogen



Lanț port cablu



Rezistent la UV

Beneficii

Reduce costurile de cablare pentru cutiile de distribuție S / A, prin folosirea cablului master detașabil

Utilizare universală pentru instalații S/A

Domeniul de utilizare

Tehnologii pentru automatizări

Inginerie mecanică

Procese tehnologice

Ateliere de automatizări

Industria auto

UNITRONIC® SENSOR master cable

Caracteristicile produsului

Conductori pentru alimentare: 3 x 0.75 mm² și 3 x 1.0 mm²

Conductori pentru semnale:

4 x 0.34 mm², 8 x 0.5 mm², 16 x 0.5 mm²

Potrivit pentru lanț portcablu

fără halogen conform cu VDE 0472-815

întârzierea propagării focului conform UL 1581 FT-2

Normă de referință / aprobări

UL-AWM-Style 21198 (80 °C / 300 V)

Descrierea produsului

Conductor din lițe fine

Diametrul lițelor:

0,34 mm² = (43 x 0,10 mm)

0,5 mm² = (19 x 0,18 mm)

0,75 mm² = (21 x 0,205 mm)

1,0 mm² = (55 x 0,15 mm)

Izolație conductor: PP

Izolație exterioară: PUR, negru

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001578

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Cablu flexibil

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001578

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu flexibil

Construcția conductorilor:

Conductori multifilari din lițe fine

Raza minimă de îndoire:

Flexibil: 10 x diametru exterior

Gama de temperatură:

Instalare fixă: -40 °C ÷ +80 °C

Flexibil: -5 °C ÷ +80 °C

Observație

Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranța) sunt disponibile la cerere

Mod de ambalare: Bobină 100m

Cablurile sunt inscripționate

Alte variații sunt disponibile la cerere

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.


Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Pentru informații tehnice detaliate, vă rugăm consultați fișa tehnică

UNITRONIC® SENSOR master cable

Articol nr.	Denumire articol	Dimensiuni (mm ²)	Diametru exterior [mm]	izolația de conductor / mantaua exterioară	Index cupru [kg/km]
UNITRONIC® SENSOR COMBI					
7038880	Li9Y11Y	3 x 0.75 + 4 x 0.34	6,6	PP/PUR	34,5
7038881	Li9Y11Y	3 x 1.0 + 8 x 0.5	8,4	PP/PUR	67,2
7038882	Li9Y11Y	3 x 1.0 + 16 x 0.5	9,8	PP/PUR	105,6

UNITRONIC® SENSOR master cable



LAPP KABEL STUTTGART UNITRONIC® SENSOR Li9Y11Y