

UNITRONIC® SENSOR SH M12

Conector M12 fișă sau priză, un capăt liber, și cablu ecranat

Cablu ecranat premufat cu conectori fișă și priză M12 drepți sau unghiulari, cu izolație exterioară din PUR, fără halogeni, variante cu 3, 4 sau 5 pini, codat A, IP65/IP67/IP68

Informații

Alte tipuri sunt disponibile pe www.lappgroup.com/assemblyfinder sau la cerere



Componente de automatizare complementare de la Lapp



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Cerința de spațiu



Lanț port cablu



Interferența semnalelor



Impermeabil

Beneficii

Economie datorită instalării ușoare și rapide

Economie de spațiu datorită dimensiunilor compacte.

Se evită erorile de conectare

Protecție integrată contra vibrațiilor

contacte aurite pentru rezistență de contact minimă

Domeniul de utilizare

Pentru eforturi mecanice ridicate și condiții dure de funcționare

Ultima actualizare (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® SENSOR SH M12

Caracteristicile produsului

rezistent UV

Rezistență bună la uleiuri și substanțe chimice

Eranul este prelungit prin materialul striat

Potrivit pentru lanț portcablu

Include suportul de etichetă

Normă de referință / aprobări

Fără halogen, conform cu DIN VDE 0472

UL document nr: E249137

întârzierea propagării focului conform UL 1581 FT-2

Descrierea produsului

secțiunea conductorilor : 0,34 mm²

Coduri pe culori:

3 pini: bn (1), bu (3), bk (4)

4 pini: bn (1), wh (2), bu (3), bk (4)

5 pini: bn (1), wh (2), bu (3), bk (4), gy (5)

Izolație exterioară: PUR, negru

Versiune ecranată

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001855

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Patch cord pentru senzori /
actuatoare

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001855

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu premufat pentru senzori /
actuatoare

Material:

Contact: CuSn Acoperit cu : Ni/Au

Material striat: aliaj de zinc turnat sub presiune, nichelat Corp de
prindere: TPU, cu întârziere la propagarea focului și autostingere

Raza minimă de îndoire:

Instalare fixă: 5 x diametru cablu

Flexibil: 10 x diametru exterior

Clasa de protecție:

IP65/IP67

Temperatura ambientală (de operare):

Fișă / priză -25°C la +90°C

Instalare fixă -25°C la +80°C

Flexibil -25°C la +80°C

Codarea:

Standard A

Curent nominal (A):

4 A

Observație

Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranța) sunt disponibile la cerere

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Certificările UL pot fi găsite în fișa cu date.

UNITRONIC® SENSOR SH M12

Articol nr.	Denumire articol	Numărul pinilor	Lungime (m)	Construcție	LED	Tensiune nominală (V)	UA (buc/set)
22260453	AB-C3-M12MS-2,0PUR-SH	3	2	drept	NU	250	1
22260454	AB-C3-M12MS-5,0PUR-SH	3	5	drept	NU	250	1
22260455	AB-C3-M12MS-10,0PUR-SH	3	10	drept	NU	250	1
Priza							
22260450	AB-C3- 2,0PUR-M12FS-SH	3	2	drept	NU	250	1
22260451	AB-C3- 5,0PUR-M12FS-SH	3	5	drept	NU	250	1
22262086	AB-C3- 6,0PUR-M12FS-SH	3	6	drept	NU	250	1
22262077	AB-C3- 7,0PUR-M12FS-SH	3	7	drept	NU	250	1
22260452	AB-C3-10,0PUR-M12FS-SH	3	10	drept	NU	250	1
22260071	AB-C3- 2,0PUR-M12FA-SH	3	2	unghiular	NU	250	1
22260072	AB-C3- 5,0PUR-M12FA-SH	3	5	unghiular	NU	250	1
22260073	AB-C3-10,0PUR-M12FA-SH	3	10	unghiular	NU	250	1
22261099	AB-C4-M12MS-0,5PUR-SH	4	0,5	drept	NU	250	1
22260375	AB-C4-M12MS-1,5PUR-SH	4	1,5	drept	NU	250	1
22260459	AB-C4-M12MS-2,0PUR-SH	4	2	drept	NU	250	1
22260460	AB-C4-M12MS-5,0PUR-SH	4	5	drept	NU	250	1
22260461	AB-C4-M12MS-10,0PUR-SH	4	10	drept	NU	250	1
22261067	AB-C4-M12MS-20,0PUR-SH	4	20	drept	NU	250	1
22260369	AB-C4-M12MS-25,0PUR-SH	4	25	drept	NU	250	1

UNITRONIC® SENSOR SH M12

Articol nr.	Denumire articol	Numărul pinilor	Lungime (m)	Construcție	LED	Tensiune nominală (V)	UA (buc/set)
22262125	AB-C4-M12MA-2,0P UR-SH	4	2	unghiular	NU	250	1
Priza							
22260456	AB-C4- 2,0PUR-M12FS-SH	4	2	drept	NU	250	1
22262126	AB-C4- 3,0PUR-M12FS-SH	4	3	drept	NU	250	1
22260457	AB-C4- 5,0PUR-M12FS-SH	4	5	drept	NU	250	1
22260458	AB-C4-10,0PUR-M12FS-SH	4	10	drept	NU	250	1
22261100	AB-C4-15,0PUR-M12FS-SH	4	15	drept	NU	250	1
22260823	AB-C4-20,0PUR-M12FS-SH	4	20	drept	NU	250	1
22261061	AB-C4-25,0PUR-M12FS-SH	4	25	drept	NU	250	1
22260160	AB-C4-30,0PUR-M12FS-SH	4	30	drept	NU	250	1
22260074	AB-C4- 2,0PUR-M12FA-SH	4	2	unghiular	NU	250	1
22260855	-	4	3	unghiular	NU	250	-
22260675	AB-C4- 5,0PUR-M12FA-SH	4	5	unghiular	NU	250	1
22260680	AB-C4-10,0PUR-M12FA-SH	4	10	unghiular	NU	250	1
22260374	AB-C4-20,0PUR-M12FA-SH	4	20	unghiular	NU	250	1
22262170	AB-C4-30,0PUR-M12FA-SH	4	30	unghiular	NU	250	1
22262171	AB-C4-50,0PUR-M12FA-SH	4	50	unghiular	NU	250	1
22260465	AB-C5-M12MS-2,0PUR-SH	5	2	drept	NU	60	1
22260441	AB-C5-M12MS-3,0PUR-SH	5	3	drept	NU	60	1
22260466	AB-C5-M12MS-5,0PUR-SH	5	5	drept	NU	60	1
22260467	AB-C5-M12MS-10,0P	5	10	drept	NU	60	1

UNITRONIC® SENSOR SH M12

Articol nr.	Denumire articol	Numărul pinilor	Lungime (m)	Construcție	LED	Tensiune nominală (V)	UA (buc/set)
	UR-SH						
22261064	AB-C5-M12MS-25,0P UR-SH	5	25	drept	NU	60	1
22261004	AB-C5-M12MA-2,0P UR-SH	5	2	unghiular	NU	60	1
Priza							
22260462	AB-C5- 2,0PUR-M12FS-SH	5	2	drept	NU	60	1
22262136	AB-C5- 3,0PUR-M12FS-SH	5	3	drept	NU	60	1
22260463	AB-C5- 5,0PUR-M12FS-SH	5	5	drept	NU	60	1
22260464	AB-C5-10,0PUR-M12FS-SH	5	10	drept	NU	60	1
22261057	AB-C5-20,0PUR-M12FS-SH	5	20	drept	NU	60	1
22260946	AB-C5- 2,0PUR-M12FA-SH	5	2	unghiular	NU	60	1
22260714	AB-C5- 5,0PUR-M12FA-SH	5	5	unghiular	NU	60	1
22260991	AB-C5-10,0PUR-M12FA-SH	5	10	unghiular	NU	60	1
22260594	AB-C5-20,0PUR-M12FA-SH	5	20	unghiular	NU	60	1
Fișă							
22262173	AB-C8-M12MS-3,0P UR-SH	8	3	drept	NU	30	1
22260733	AB-C8-M12MS-5,0P UR-SH	8	5	drept	NU	30	1
22262189	AB-C8-M12MS-10,0P UR-SH	8	10	drept	NU	30	1
Priza							
22262130	AB-C8-3,0PUR-M12FS-SH	8	3	drept	NU	30	1
22262005	AB-C8-20,0PUR-M12FS-SH	8	20	drept	NU	30	1
22261000	AB-C8-15,0PUR-M12FA-SH	8	15	unghiular	NU	30	1
22262191	AB-C8-20,0PUR-M12FA-SH	8	20	unghiular	NU	30	1

Ultima actualizare (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16

UNITRONIC® SENSOR SH M12

Articol nr.	Denumire articol	Numărul pinilor	Lungime (m)	Construcție	LED	Tensiune nominală (V)	UA (buc/set)
fișă/priză							
22260902	AB-C4-M12MS-2,0P UR-M12FS-SH	4	2	drept - drept	NU	250	-
22260903	AB-C4-M12MS-5,0P UR-M12FS-SH	4	5	drept - drept	NU	250	-
22260821	AB-C5-M12MS-1,0P UR-M12FS-SH	5	1	drept - drept	NU	60	-
22262203	AB-C5-M12MS-2,0P UR-M12FS-SH	5	2	drept - drept	NU	60	-
22260822	AB-C5-M12MS-10,0P UR-M12FS-SH	5	10	drept - drept	NU	60	-
22262082	AB-C5-M12MA-3,0P UR-M12FA-SH	5	3	unghiular-unghiular	NU	60	-
22262085	AB-C5-M12MA-4,0P UR-M12FA-SH	5	4	unghiular-unghiular	NU	60	-
22261063	AB-C8-M12MS-2,0P UR-M12FS-SH	8	2	drept - drept	NU	30	-
22260282	AB-C8-M12MS-5,0P UR-M12FS-SH	8	5	drept - drept	NU	30	-
22260283	AB-C8-M12MS-10,0P UR-M12FS-SH	8	10	drept - drept	NU	30	-