

SILVYN® KSE-M

SILVYN® KSE-M - cuplaj pentru furtun metric cu arc EMV integrat pentru SILVYN® FPAS



Protecție maximă la vibrații



Preluare optimă a efortului de tracțiune



Siguranță



Presetupa SKINTOP® integrată



Interferența semnalelor



Rezistent la UV

Beneficii

Asamblare rapidă
Protecție la vibrații
Fixare adițională a cablului
Etanșare suplimentară a cablului
Contact optim al ecranului (EMC)

Domeniul de utilizare

În combinație cu tuburile de protecție:

SILVYN® FPAS

Utilizat în zonele unde cablurile și conductorii ecranați trebuie protejați suplimentar

Caracteristicile produsului

Negru pentru rezistență UV și climatică

Ultima actualizare (03.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® KSE-M

Tubul se deblochează cu o șurubelniță

Normă de referință / aprobări

UL document nr: E308201

Descrierea produsului

Filet metric

Presetupă EMC

Partea superioară cu lamele integrate amplasate circular

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector cu fixare cu șuruburi pentru tuburi corugate

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001176

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Furtun ondulat din plastic - conectare cu șurub

Certificări:

IEC EN 61386-23

La cerere:

fără arc EMV

Culoare:

Negru, (RAL 9005), rezistent UV

Material:

Alamă nichelată

PA66

Fără halogeni

Clasa de protecție:

Tub: IP66

Cablu: IP68

Gama de temperatură:

-30°C ÷ +100°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SILVYN® KSE-M

Articol nr.	Dimensiune metrică	Interval de fixare în mm	Lungime filet mm	Potrivit pentru SILVYN® FPAS	Pentru tuburi de protecție cu diametrul Ø (mm)	Bucăți / UA
SILVYN® KSE-M negru						
55507105	16 x 1.5/1	4.5 - 9	12	13	13,0	10
55507115	16 x 1.5/2	4.5 - 9	12	16	15,8	10
55507125	20 x 1.5/1	7 - 12.5	12	16	15,8	10
55507135	20 x 1.5/2	7 - 12.5	12	21	21,2	10
55507145	25x1.5	9 - 16.5	12	28	28,5	10
55507155	32 x 1.5	11 - 21	15	34	34,5	10
55507165	40x1.5	19 - 28	15	42	42,5	1
55507175	50 x 1.5	27 - 35	15	54	54,5	1

Ultima actualizare (03.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16