

SILVYN® SI

SILVYN® SI - Tub de protecție pentru agresiuni reduse, din PVC moale



Cu întârziere la propagarea flăcării



Greutate mică

Beneficii

Protejează împotriva prafului
Protejează împotriva umidității
Protecție scăzută la abraziune

Domeniul de utilizare

Protecție de cablu ușor de folosit
Izolație suplimentară
Gruparea și ghidarea cablurilor și a conductorilor

Caracteristicile produsului

Flexibil
Moale

Descrierea produsului

Tub de protecție din PVC moale

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001177

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Tub de protecție din plastic

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001177

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Tub de protecție din plastic

Notă:

Întârzierea propagării focului și autostingere Rigiditate dielectrică:

Ultima actualizare (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® SI

	25 kV/mm
	Rezistență la rupere: 23 N/mm
	Duritate Shore A : 75 ° la 90 °C
Culoare:	Gri argintiu (RAL 7001)
Material:	PVC moale
Gama de temperatură:	-5 °C la +80 °C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SILVYN® SI

Articol nr.	Diametrul intern x extern	Potrivit pentru SILVYN® SSV-M/SSVZ-M	Potrivit pentru SILVYN® SSV/SSVZ	Potrivit pentru SILVYN® SCH	UA colac (m)
SILVYN® SI					
61713210	7.0 x 9.0	12/1 / -	-	10 - 16 S	50
61713240	9.0 x 12.0	12/2 / -	-	10 - 16 S	50
61713270	11.0 x 14.0	16/1 / -	-	10 - 16 S	50
61713300	13.0 x 16.0	16/2 / -	-	12 - 20 S	50
61713330	14.0 x 18.0	20/1	-	12 - 20 S	50
61713360	18.0 x 22.0	20/3	13,5/1	16 - 25 S	50
61713390	23.0 x 28.0	25	21	20 - 32 S	50
61713420	32.0 x 38.0	32 / 32/2	29/2	32 - 50 S	50