

SILVYN® MSK-M FPS-EDU

SILVYN® MSK-M FPS-EDU - cuplaj pentru furtun cu eliberare graduală a tensiunii

Informații

Cablu de protecție SKINTOP® integrat



Gamă mare de strângere



Protecție maximă la vibrații



Timpul de asamblare



Preluare optimă a efortului de tracțiune



Robust



Presetupa SKINTOP® integrată

Beneficii

Strângere optimă a cablului și a tubului

Sigilare maximă a cablului

Asamblare rapidă și ușoară

Gamă mare de strângere

Protecție anti-răsucire

Domeniul de utilizare

În combinație cu tuburile de protecție:

SILVYN® FPS-EDU

Procese tehnologice

Ultima actualizare (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® MSK-M FPS-EDU

Inginerie mecanică

Utilizare în zonele unde cablurile și conductorii trebuie fixați și etanșați suplimentar

Caracteristicile produsului

Combinație între SILVYN® și SKINTOP®

Descrierea produsului

SILVYN® conector de tub cu manșon interior și piuliță

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector filetat pentru tuburi de protecție metalice

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001180

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conectare prin șurub pentru tub de protecție din metal

Material:

Elemente de bază:

Corp: alamă nichelată

Elementul de etanșare: CR/NBR

Tubul de sigilare: TPE (elastomer termoplastic)

Clasa de protecție:

Partea cablului: IP 68 Partea furtunului: IP 54 cu SILVYN® FPS-EDU

Gama de temperatură:

-30°C ÷ +100°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SILVYN® MSK-M FPS-EDU

Articol nr.	Dimensiune metrică	Interval de fixare în mm	Deschidere netă (mm)	Potrivit pentru SILVYN® FPS-EDU	Bucăți / UA
55506146	16 x 1.5	4.5 - 10.0	8,5	14	5
55506147	20 x 1.5	7.0 - 13.0	11	17	5
55506148	25 x 1.5	9.0 - 17.0	14,5	21	5
55506149	32 x 1.5	11.0 - 21.0	19,5	27	5
55506150	40 x 1.5	19.0 - 28.0	27,5	36	1
55506151	50 x 1.5	27.0 - 35.0	35,5	45	1
55506152	63 x 1.5	34.0 - 45.0	47	56	1