

SILVYN® SSUE

SILVYN® SSUE este un tub de protecție flexibil, din oțel inoxidabil, pentru solicitări mecanice ridicate și este foarte rezistent la coroziune



Rezistența termică



Rezistent la rece



Rezistent la coroziune



Rezistența mecanică



Robust



Rezistent la temperatură

Beneficii

Rezistență mare

Rezistent la coroziune

Flexibil

Pentru solicitări mecanice ridicate

Rezistența termică

Domeniul de utilizare

Aplicații offshore

Tehnologia de măsură

Procese tehnologice

În interioare umede sau exterior

Aplicații cu solicitări mecanice ridicate

Ultima actualizare (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® SSUE

Caracteristicile produsului

În principiu, risc scăzut de incendiu

Descrierea produsului

Tub de protecție metalic elicoidal, cu profil blocat

Notă

SILVYN® SSU 10 cu profil Agraff SILVYN® SSUE 10 + 12 cu profil Agraff

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001179

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Tub de protecție metalic

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001179

ETIM 6.0 Descrierea clasei: tub de protecție din metal

Certificări:

IEC EN 61386-23

Material:

Oțel inox AISI 316

DW Nr. 1.4404

Gama de temperatură:

-100°C ÷ +400°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SILVYN® SSUE

Articol nr.	Dimensiune nominală	Diametrul intern x extern	Raza de curbură (mm)	Potrivit pentru SILVYN® LGEF-M/LGES-M	UA colac (m)
SILVYN® SSUE - oțel inoxidabil					
61804600	10	6,8 x 9,1	25	M 12 x 1,5	25
61804601	12	10 x 12,3	30	M 16 x 1,5/1	25
61804602	16	12,9 x 16,4	40	M 16 x 1,5/2	25
61804603	20	16,9 x 20,4	45	M 20 x 1,5	25
61804604	25	20,9 x 24,3	55	M 25 x 1,5	25
61804605	32	27,8 x 31,7	70	M 32 x 1,5	25
61804612	40	37,3 x 42,1	80	M 40 x 1,5	10
61804613	50	48 x 52,8	90	M 50 x 1,5	10