
EPIC® H-A 10

Inserturi conector H-A până la 400 V cu conexiune cu șurub ușor, ușor de procesat

Insert standard îngust, poate fi conectat simplu cu surub și poate fi utilizat pentru conducerea de curent și tensiune electrică, de exemplu în sisteme de comandă.

Informații

Rigiditate dielectrică nouă mai mare, 400 V într-un spațiu mic
Universal pentru transmiterea de curent și tensiune
Fabricat în Germania



- În părţi mecanice în mişcare, conexiuni în instalaţii industriale
- Şină
- Energie eoliana
- Timpul de asamblare
- Cerinţa de spaţiu
- Tensiune
- Certificări multiple

Beneficii

Rigiditate dielectrică nouă mai mare, 400 V într-un spațiu mic
insert subţire pentru aplicaţii standard
Conexiune cu șurub ușor de reparat, pentru secțiuni diferite, cap de șurub PH1 adecvat pentru șurubelnițe electrice

Ultima actualizare (25.07.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 10

Universal pentru transmiterea de curent și tensiune
Aplicații feroviare
- Protecție împotriva incendiilor pe vehiculele feroviare: Test conform cu EN 45545-2. Seturile de cerințe R22 și R23. Nivel de hazard HL1, HL2 și HL4

Domeniul de utilizare

Fabricarea de maşini şi echipamente
Ingineria proceselor
Industria de prelucrare a maselor plastice

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000438 ETIM 5.0 Clasă-Descriere: Insert pentru contactele conectorilor industriali
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000438 ETIM 6.0 Class-Description: Insert pentru conectori industriali
Tensiunea nominală (V):	IEC: 400 V UL: 600 V CSA: 600 V
Tensiunea nominală de impuls:	4 kV
Curent nominal (A):	IEC: 16 A UL: 14 A CSA: 16 A
Grad de poluare:	3
Flamabilitate:	UL94 V-0
Rezistența de contact:	1.5 - 4 mOhm
Contacte:	Aliaje de cupru, placat cu argint tare/aur
Numărul contactelor:	10 + PE
Metoda de fixare:	Terminație cu șurub: 0.5 - 2.5 mm²
Lungime de dezizolare (mm):	8
Material:	PC, policarbonat
Cicluri de operare mecanică:	500
Testat VDE:	Controlul producției certificat: VDE-REG. nr.: B437 Testat UL: UL nr. document: E75770
Gama de temperatură:	-40 °C ÷ +120 °C

Observație

Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-A 10

Articol nr.	Article description	Tip contact	Conductor de protecție	Numărul de contacte	Packaging unit
10440000	EPIC® H-A 10 SS	tată	-	1 - 10	5
H-A ,10 pini terminali cu șurub					
10440100	EPIC® H-A 10 SS DR	tată	da	1 - 10	5
10441000	EPIC® H-A 10 BS	mamă	-	1 - 10	5
10441100	EPIC® H-A 10 BS DR	mamă	da	1 - 10	5

Ultima actualizare (25.07.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16