EPIC® ULTRA H-A 3 TG

Carcasă robustă şi fiabilă pentru conectori industriali cu protecţie EMC

Carcasă EPIC® rectangulară cu montaj pe cablu, formă constructivă înaltă, presetupă SKINTOP® cu protecție EMC, rezistentă la coroziune, UL50E, Nema 250

Informații
Protecţie EMC
Rezistent la coroziune
Fabricat în Germania



- Componente de automatizare complementare de la Lapp
- Industrie alimentară
- În părţi mecanice în mişcare, conexiuni în instalaţii industriale
- Şină
- Energie eoliana
- Potrivit pentru exterior
- Rezistență chimică bună
- Rezistent la coroziune

Ultima actualizare (07.05.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® ULTRA H-A 3 TG


Rezistenţa mecanică


Cerinţa de spaţiu


Robust


Interferenţa semnalelor


Impermeabil

Beneficii

Săgeata,un nou element de design pe suprafața carcasei, este ușor de simțit și simplifică conectarea în zonele cu restricții de gabarit sau greu vizibile.
Carcasa cu montare pe cablu poate fi conectată la multe carcase disponibile în comerț (cuple de cabluri, carcase cu montare pe suprafață sau pe tablou).
Economie de spațiu datorită dimensiunilor compacte.
Corespunde cu clasa de protectie IP 65 cand este blocat.
Clasa de protecție clasificată în conformitate cu NEMA 250, precum și testată în conformitate cu UL50E.
Potrivit pentru cablarea dulapurilor electrice.

Domeniul de utilizare

Pentru a proteja unsertul conectorului de influențele mediului.
În special pentru mediile în care produsul intră în contact cu apa, agenți de curățare și substanțe saline.
În special pentru mediile în care este necesară compatibilitatea electromagnetică (EMC).
Pentru utilizare cu mai multe inserturi pentru conectori rectangulari EPIC®.
Rezistă la solicitări mecanice mari.

Caracteristicile produsului

Rezistența la stropire periodică cu substanțe saline este testată conform cu IEC 68-2-52, nivelul 2 de severitate
Testare prin pulverizare cu sare conform cu DIN EN ISO 9227, metoda NSS, timpul de testare: 480 ore
rezistent la coroziune conform DIN EN 6988
Livrarea include șuruburi din oțel inoxidabil pentru inserturi

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Carcase pentru conectori industriali
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Carcasă pentru conectori industriali
Material:	Aliaj de zinc turnat sub presiune, nichelat
Clasa de protecție:	IP 65 NEMA 250, UL50E: 12, 4, 4X (blocat)
Testat VDE:	Controlul producției certificat: VDE-REG. nr.: B437 Testat UL: UL nr. document: E75770
Gama de temperatură:	-40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C

Ultima actualizare (07.05.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® ULTRA H-A 3 TG

Observație
Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Ultima actualizare (07.05.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® ULTRA H-A 3 TG

Articol nr.	Article description	M	Packaging unit
10423300	EPIC® ULTRA H-A 3 TG	20	10

Ultima actualizare (07.05.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16