

## H07V-K la lungimi mari în cutie de carton

Conductor armonizat, flexibil pentru instalații fixe și protejate

H07V-K, HAR, conductor Clasa 5 cu lițe subțiri, pentru alimentare și control, cu izolație din PVC cu întârzierea propagării focului, 450/750 V, pentru cablarea dulapurilor electrice, pentru montare fixă, ambalat în cutie mare din carton

### Informații

Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet [www.lappkabel.de/cpr](http://www.lappkabel.de/cpr)

Eficient

<HAR>



### Beneficii

Eficiențare mare a costurilor ca urmare a volumului optim de prelucrare

Conductorii sunt imprimați în relief astfel încât o imprimare ulterioară cu jet de cerneală să fie lizibilă

Greutatea comparabil mai mică a cutiilor de carton face manevrarea mai ușoară

Economie de timp la asamblare

### Domeniul de utilizare

Ideal pentru confecționiști pentru a atinge timpi de rulare ridicați

Potrivit pentru cabluri preasamblate folosite la cablarea dulapurilor electrice

### Caracteristicile produsului

Întârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2

### Norm references / Approvals

Cablu tip <HAR> conform cu EN 50525-2-31

Nu este certificat conform codificării EN 50525-1/ VDE 0285-525-1: transparent, verde, galben, două culori ( exceptând combinația verde - galben)

### Descrierea produsului

Conductor din lițe fine din cupru  
clasă 5 conform IEC 60228

Ultima actualizare (04.09.2026)

©2026 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03.16

## H07V-K la lungimi mari în cutie de carton

Izolația conductorului: bazată pe PVC

### Date Tehnice

|                            |                                                                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clasificare ETIM 5:        | ETIM 5.0 Class-ID: EC000993<br>ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conductori                                                |
| Clasificare ETIM 6:        | ETIM 6.0 Class-ID: EC000993<br>ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conductor                                                 |
| Construcția conductorilor: | Lițe fine conform VDE 0295 clasa 5/ IEC 60228 clasa 5                                                                |
| Raza minimă de îndoire:    | Conform cu EN 50565-1<br>4 x diametre exterioare (Dext) pentru utilizare normală; 2 x Dext pentru îndoire controlată |
| Tensiune nominală:         | $U_0/U$ : 450/750 V                                                                                                  |
| Tensiunea de test:         | 2500 V AC                                                                                                            |
| Domeniul de curent:        | VDE 0298 Part 4<br>EN 50565-1/ VDE 0298-565-1                                                                        |
| Gama de temperatură:       | Instalare fixă: $-40^{\circ}\text{C} \div +70^{\circ}\text{C}$                                                       |

### Observație

Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranța) sunt disponibile la cerere

\* Produs de partenerii Lapp

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

## H07V-K la lungimi mari în cutie de carton

| Articol nr. | Culoarea conductorului | Secțiunea conductorului (mm <sup>2</sup> ) | Diametru exterior [mm] | m/box | Index Cupru (kg/km) | Weight (kg/km) |
|-------------|------------------------|--------------------------------------------|------------------------|-------|---------------------|----------------|
| 4520071E    | -                      | -                                          | 2.8 - 3.4              | -     | 14,4                | -              |
| 4520001K    | verde/galben           | 1.5                                        | 2.8 - 3.4              | 1500  | 14,4                | 22             |
| 4520001E    | verde/galben           | 1.5                                        | 2.8 - 3.4              | 4000  | 14,4                | 22             |
| 4520121K    | verde                  | 1.5                                        | 2.8 - 3.4              | 1500  | 14,4                | 22             |
| 4520031K    | maro                   | 1.5                                        | 2.8 - 3.4              | 1500  | 14,4                | 22             |
| 4520031E    | maro                   | 1.5                                        | 2.8 - 3.4              | 4000  | 14,4                | 22             |
| 4520011K    | negru                  | 1.5                                        | 2.8 - 3.4              | 1500  | 14,4                | 22             |
| 4520011E    | negru                  | 1.5                                        | 2.8 - 3.4              | 4000  | 14,4                | 22             |
| 4520061K    | gri                    | 1.5                                        | 2.8 - 3.4              | 1500  | 14,4                | 22             |
| 4520021K    | albastru               | 1.5                                        | 2.8 - 3.4              | 1500  | 14,4                | 22             |
| 4520021E    | albastru               | 1.5                                        | 2.8 - 3.4              | 4000  | 14,4                | 22             |
| 4520141K    | albastru închis        | 1.5                                        | 2.8 - 3.4              | 1500  | 14,4                | 22             |
| 4520141E    | albastru închis        | 1.5                                        | 2.8 - 3.4              | 4000  | 14,4                | 22             |
| 4520091K    | portocaliu             | 1.5                                        | 2.8 - 3.4              | 1500  | 14,4                | 22             |
| 4520071K    | violet                 | 1.5                                        | 2.8 - 3.4              | 1500  | 14,4                | 22             |
| 4520111K    | galben                 | 1.5                                        | 2.8 - 3.4              | 1500  | 14,4                | 22             |
| 4520051K    | alb                    | 1.5                                        | 2.8 - 3.4              | 1500  | 14,4                | 22             |
| 4520041K    | roșu                   | 1.5                                        | 2.8 - 3.4              | 1500  | 14,4                | 22             |
| 4520041E    | roșu                   | 1.5                                        | 2.8 - 3.4              | 4000  | 14,4                | 22             |
| 4520261K    | albastru / alb         | 1.5                                        | 2.8 - 3.4              | 1500  | 14,4                | 22             |
| 4520391K    | portocaliu/alb         | 1.5                                        | 2.8 - 3.4              | 1500  | 14,4                | 22             |
| 4520461K    | alb/roșu               | 1.5                                        | 2.8 - 3.4              | 1500  | 14,4                | 22             |
| 4520002K    | verde/galben           | 2.5                                        | 3.4 - 4.1              | 900   | 24                  | 37             |
| 4520002E    | verde/galben           | 2.5                                        | 3.4 - 4.1              | 2500  | 24                  | 37             |
| 4520122K    | verde                  | 2.5                                        | 3.4 - 4.1              | 900   | 24                  | 37             |
| 4520032K    | maro                   | 2.5                                        | 3.4 - 4.1              | 900   | 24                  | 37             |
| 4520012K    | negru                  | 2.5                                        | 3.4 - 4.1              | 900   | 24                  | 37             |
| 4520012E    | negru                  | 2.5                                        | 3.4 - 4.1              | 2500  | 24                  | 37             |
| 4520062K    | gri                    | 2.5                                        | 3.4 - 4.1              | 900   | 24                  | 37             |
| 4520022K    | albastru               | 2.5                                        | 3.4 - 4.1              | 900   | 24                  | 37             |
| 4520022E    | albastru               | 2.5                                        | 3.4 - 4.1              | 2500  | 24                  | 37             |
| 4520142K    | albastru închis        | 2.5                                        | 3.4 - 4.1              | 900   | 24                  | 37             |
| 4520092K    | portocaliu             | 2.5                                        | 3.4 - 4.1              | 900   | 24                  | 37             |
| 4520072K    | violet                 | 2.5                                        | 3.4 - 4.1              | 900   | 24                  | 37             |
|             |                        |                                            |                        |       |                     |                |

Ultima actualizare (04.09.2026)

©2026 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03.16

## H07V-K la lungimi mari în cutie de carton

| Articol nr. | Culoarea conductorului | Secțiunea conductorului (mm <sup>2</sup> ) | Diametru exterior [mm] | m/box | Index Cupru (kg/km) | Weight (kg/km) |
|-------------|------------------------|--------------------------------------------|------------------------|-------|---------------------|----------------|
| 4520112K    | galben                 | 2.5                                        | 3.4 - 4.1              | 900   | 24                  | 37             |
| 4520052K    | alb                    | 2.5                                        | 3.4 - 4.1              | 900   | 24                  | 37             |
| 4520042K    | roșu                   | 2.5                                        | 3.4 - 4.1              | 900   | 24                  | 37             |
| 4520922K    | Albastru închis / alb  | 2.5                                        | 3.4 - 4.1              | 900   | 24                  | 37             |
| 4520312K    | galben/roșu            | 2.5                                        | 3.4 - 4.1              | 900   | 24                  | 37             |
| 4520402K    | roșu/negru             | 2.5                                        | 3.4 - 4.1              | 900   | 24                  | 37             |
| 4520003K    | verde/galben           | 4                                          | 3.9 - 4.8              | 600   | 38,4                | 45             |
| 4520033K    | maro                   | 4                                          | 3.9 - 4.8              | 600   | 38,4                | 45             |
| 4520013K    | negru                  | 4                                          | 3.9 - 4.8              | 600   | 38,4                | 45             |
| 4520013E    | negru                  | 4                                          | 3.9 - 4.8              | 2000  | 38,4                | 45             |
| 4520063K    | gri                    | 4                                          | 3.9 - 4.8              | 600   | 38,4                | 45             |
| 4520023K    | albastru               | 4                                          | 3.9 - 4.8              | 600   | 38,4                | 45             |
| 4520143K    | albastru închis        | 4                                          | 3.9 - 4.8              | 600   | 38,4                | 45             |
| 4520093K    | portocaliu             | 4                                          | 3.9 - 4.8              | 600   | 38,4                | 45             |
| 4520073K    | violet                 | 4                                          | 3.9 - 4.8              | 600   | 38,4                | 45             |
| 4520043K    | roșu                   | 4                                          | 3.9 - 4.8              | 600   | 38,4                | 45             |
| 4520263K    | albastru / alb         | 4                                          | 3.9 - 4.8              | 600   | 38                  | 45             |
| 4520923K    | Albastru închis / alb  | 4                                          | 3.9 - 4.8              | 600   | 38                  | 45             |
| 4520004K    | verde/galben           | 6                                          | 4.4 - 5.3              | 400   | 57,6                | 71             |
| 4520004E    | verde/galben           | 6                                          | 4.4 - 5.3              | 1500  | 57,6                | 71             |
| 4520034K    | maro                   | 6                                          | 4.4 - 5.3              | 400   | 57,6                | 71             |
| 4520014K    | negru                  | 6                                          | 4.4 - 5.3              | 400   | 57,6                | 71             |
| 4520014E    | negru                  | 6                                          | 4.4 - 5.3              | 1500  | 57,6                | 71             |
| 4520064K    | gri                    | 6                                          | 4.4 - 5.3              | 400   | 57,6                | 71             |
| 4520024K    | albastru               | 6                                          | 4.4 - 5.3              | 400   | 57,6                | 71             |
| 4520024E    | albastru               | 6                                          | 4.4 - 5.3              | 1500  | 57,6                | 71             |
| 4520144K    | albastru închis        | 6                                          | 4.4 - 5.3              | 400   | 57,6                | 71             |
| 4520094K    | portocaliu             | 6                                          | 4.4 - 5.3              | 400   | 57,6                | 71             |
| 4520044K    | roșu                   | 6                                          | 4.4 - 5.3              | 400   | 57,6                | 71             |
| 4520044E    | roșu                   | 6                                          | 4.4 - 5.3              | 1500  | 57,6                | 71             |
| 4520264K    | albastru / alb         | 6                                          | 4.4 - 5.3              | 400   | 57,6                | 71             |
| 4520924K    | Albastru închis / alb  | 6                                          | 4.4 - 5.3              | 400   | 57,6                | 71             |

Ultima actualizare (04.09.2026)

©2026 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03\_16

**H07V-K la lungimi mari în cutie de carton**