
# EPIC® H-A 10

Inserturi conector H-A până la 400 V cu conexiune cu șurub ușor, ușor de procesat

Insert standard îngust, poate fi conectat simplu cu surub și poate fi utilizat pentru conducerea de curent și tensiune electrică, de exemplu în sisteme de comandă.

## Informații

Rigiditate dielectrică nouă mai mare, 400 V într-un spațiu mic
Universal pentru transmiterea de curent și tensiune
Fabricat în Germania



- În părţi mecanice în mişcare, conexiuni în instalaţii industriale
- Şină
- Energie eoliana
- Timpul de asamblare
- Cerinţa de spaţiu
- Tensiune
- Certificări multiple

## Beneficii

Rigiditate dielectrică nouă mai mare, 400 V într-un spațiu mic
insert subţire pentru aplicaţii standard
Conexiune cu șurub ușor de reparat, pentru secțiuni diferite, cap de șurub PH1 adecvat pentru șurubelnițe electrice

Ultima actualizare (28.07.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

# EPIC® H-A 10

Universal pentru transmiterea de curent și tensiune
Aplicații feroviare
- Protecție împotriva incendiilor pe vehiculele feroviare: Test conform cu EN 45545-2. Seturile de cerințe R22 și R23. Nivel de hazard HL1, HL2 și HL4

## Domeniul de utilizare

Fabricarea de maşini şi echipamente
Ingineria proceselor
Industria de prelucrare a maselor plastice

## Date Tehnice

| | |
|---|---|
| Clasificare ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000438<br>ETIM 5.0 Clasă-Descriere: Insert pentru contactele conectorilor industriali |
| Clasificare ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC000438<br>ETIM 6.0 Class-Description: Insert pentru conectori industriali |
| Tensiunea nominală (V): | IEC: 400 V<br>UL: 600 V<br>CSA: 600 V |
| Tensiunea nominală de impuls: | 4 kV |
| Curent nominal (A): | IEC: 16 A<br>UL: 14 A<br>CSA: 16 A |
| Grad de poluare: | 3 |
| Flamabilitate: | UL94 V-0 |
| Rezistența de contact: | 1.5 - 4 mOhm |
| Contacte: | Aliaje de cupru, placat cu argint tare/aur |
| Numărul contactelor: | 10 + PE |
| Metoda de fixare: | Terminație cu șurub: 0.5 - 2.5 mm² |
| Lungime de dezizolare ( mm ): | 8 |
| Material: | PC, policarbonat |
| Cicluri de operare mecanică: | 500 |
| Testat VDE: | Controlul producției certificat: VDE-REG. nr.: B437<br>Testat UL:<br>UL nr. document: E75770 |
| Gama de temperatură: | -40 °C ÷ +120 °C |

## Observație

Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.


©2025 Lapp Group - all rights reserved.

# EPIC® H-A 10

| Articol nr. | Article description | Tip contact | Conductor de protecție | Numărul de contacte | Packaging unit |
|---|---|---|---|---|---|
| 10440000 | EPIC® H-A 10 SS | tată | - | 1 - 10 | 5 |
| H-A ,10 pini terminali cu șurub | | | | | |
| 10440100 | EPIC® H-A 10 SS DR | tată | da | 1 - 10 | 5 |
| 10441000 | EPIC® H-A 10 BS | mamă | - | 1 - 10 | 5 |
| 10441100 | EPIC® H-A 10 BS DR | mamă | da | 1 - 10 | 5 |

Ultima actualizare (28.07.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16