
SKINTOP® MSR

SKINTOP® MSR, presetupă din alamă nichelată cu element de etanşare potrivit pentru cabluri cu diametre exterioare mici, pentru aplicaţii în zone unde stabilitatea mecanică și chimică sunt critice





- Rezistență chimică bună
- Rezistent la coroziune
- Rezistenţa mecanică
- Preluare optimă a efortului de tracţiune
- Robust
- Rezistent la temperatură
- Certificări multiple

Beneficii

Fiabilitate maximă
Formă de strângere optimă
Gamă de strângere mare, variabilă

Domeniul de utilizare

Cu insert de etanşare redus, pentru a etanşa cabluri cu diametru exterior mai mic.

Descrierea produsului

Filete de conectare PG conform DIN 40430

Ultima actualizare (25.01.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MSR

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
Atenție:	Pentru dimensiunile de instalare și momente de strângere consultați T21
Material:	Corp: alamă nichelată Insert: poliamidă Element de etanșare: CR (Cloropren) Garnitură: NBR (Nitrile Butadiene Rubber)
Clasa de protecție:	IP 68 - 5 bar
Gama de temperatură:	Dinamic: -25 °C până la +100 °C Static: între -40°C și +100 °C

Observație

Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

©2026 Lapp Group - all rights reserved.

Articol nr.	Denumire articol / dimensiuni	Ø F mm	Mărimea cheii SW în mm	Lungimea totală, C mm	Lungimea filetului, D (mm)	Bucăţi / UA
SKINTOP® MSR						
52015770	PG 7	2.0 - 5.0	14	25.0	5	100
52015780	PG 9	2.0 - 6.0	17	29.0	6	100
52015790	PG 11	3.0 - 7.0	20	32.0	6	50
52015800	PG 13,5	4.0 - 9.0	22	34.0	6,5	50
52015810	PG 16	6.0 - 13.0	24	35.0	6,5	50
52015820	PG 21	8.0 - 16.0	30	40.0	7	25
52015830	PG 29	10.5 - 20.0	40	48.0	8	25
52015831	PG 36	19.0 - 26.0	50	62.0	15	10
52015832	PG 42	24.0 - 31.0	57	62.0	15	5
52015833	PG 48	28.0 - 35.0	64	62.0	15	5

Ultima actualizare (25.01.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.