

SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH

SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH, presetupă din alamă nichelată, agrementată pentru mediul EX, cu ecran tip perie, contact cu ecranul pe 360°, rezistentă la impact la rece, destinată industriei chimice

Informații

NOU: acum disponibil și în mărimea M16x1,5



Petrol și gaze



Rezistență chimică bună



Rezistență mecanică



Preluare optimă a efortului de tracțiune



Siguranță



Certificări multiple

Beneficii

Protecție EMC optimă datorită periei unice de 360° din alamă, care creează un contact cu impedanță redusă între împletitura de ecranare din cupru și conexiunea cu șurub.

Protecția EMC fiabilă este garantată chiar și după demontare și reinstalare, deoarece împletitura de ecranare din cupru nu este deteriorată de peria din alamă.

Omologare pentru atmosfere potențial explozive în conformitate cu Directiva ATEX 2014/34/UE.

Instalare sigură, rapidă și simplă.

Clasă de protecție IP 65 datorită etanșării fiabile a carcasei.

SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH

Domeniul de utilizare

Pentru introducerea conformă EMC a cablurilor ecranate din cupru.

Pentru utilizare pe dispozitive, mașini și sisteme cu tipul de protecție "siguranță sporită" ("e").

Pentru utilizare pe aparate, mașini și sisteme cu tipul de protecție "protecție prin carcasă" ("t").

Pentru grupa de dispozitive II, categoria 2G și 1D.

În special în zonele cu pericol de explozie din industria chimică și petrochimică.

Descrierea produsului

Filet metric conform cu DIN EN 60423

Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Notă

SKINDICHT® SHVE-M 20 x 1.5 ATEX proiectat cu manșon EMC pentru gama de cabluri ecranate subțiri

SKINDICHT® SHVE-M 20x1,5 ATEX nu este certificat IECex

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

Atenție:

Vezi broșura cu instrucțiuni pentru dimensiunile de instalare și cuplu

Certificări:

CE 0637 Ex II 2G

Ex eb IIC Ex II 1D

Ex ta IIIC

IECEx IBE 13.0026X

Material:

SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH

Corp: alamă nichelată

Insert: poliamid special

EMV-Peria: alamă

Etanșarea: elastomer special

O-Ring: elastomer special

SKINDICHT® SHVE-M ATEX

Corp: alamă nichelată

Manșonul de împământare: alamă

Etanșarea: elastomer special

O-Ring: elastomer special

Teste:

DIN EN 60079-0

DIN EN 60079-7

DIN EN 60079-31

Clasa de protecție:

IP 68 - 10 bar

Gama de temperatură:

SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH

-30 °C la +90 °C

SKINDICHT® SHVE-M ATEX

-20 °C la +80 °C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH

Articol nr.	Denumire articol / dimensiuni	Diametrul exterior Ø (mm), de la - la	Diametrul minim peste ecran (mm)	Mărimea cheii SW în mm	Lungimea filetului, D (mm)	Bucăți / UA
SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH						
52110022	M 16 x 1,5	4.5 - 10	2	20	7	10
52110029	M 20 x 1,5	7.0 - 13.0	3	24	8	10
52110023	M 25 x 1,5	9.0 - 17.0	6	29	8	10
52110024	M 32 x 1,5	11.0 - 21.0	8	36	9	5
52110025	M 40 x 1,5	19.0 - 28.0	10	45	9	5
52110026	M 50 x 1,5	27.0 - 35.0	14	54	10	5
52110027	M 63 x 1,5	34.0 - 45.0	20	67	15	1
52110028	M 63 x 1,5 plus	44.0 - 55.0	25	75	15	1
SKINDICHT® SHVE-M ATEX						
52107102	M 20 x 1,5	6.9 - 8.9	5	22	6	10

Ultima actualizare (19.07.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16

SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH