
SKINTOP® DIX-M

Insertul de etanșare multiplu din NBR (rezistent la ulei), FKM (rezistent la căldură) sau silicon (rezistent la substanțe chimice), permite trecerea mai multor cabluri printr-o singură presetupă.



- Componente de automatizare complementare de la Lapp
- Rezistență chimică bună
- Rezistenţa termică
- Timpul de asamblare
- Rezistent la ulei
- Preluare optimă a efortului de tracţiune
- Rezistent la temperatură
- Rezistent la UV

Beneficii

Pentru utilizare cu conectorii circulari EPIC® POWER M12L și M12K.
Clasa de protecție IP 68 poate fi obținută cu condiția ca toate orificiile să fie ocupate de cabluri, iar cele nefolosite să fie închise cu dopuri de etanșare SKINTOP® DIX-DV.
Există o varietate de versiuni disponibile, în funcție de numărul și diametrul cablurilor. Fabricate din cauciuc acrilonitril butadienic (NBR), cauciuc fluorurat (FKM) sau silicon (SI).
În timpul instalării: -25 °C ÷ +80 °C
Forma A cu execuție zimțată ușor de înșurubat chiar și în medii uleioase; forma B cu execuție netedă.

Ultima actualizare (13.07.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® DIX-M

Domeniul de utilizare

Pentru utilizare presetupe cu filet metric SKINTOP®/SKINTOP® CLICK.
Pentru a fi utilizat în locul inelului de etanșare standard în presetupele SKINTOP®.
Variantele FKM sunt rezistente la medii agresive, cum sunt bazele, acizi și solvenți și sunt, de asemenea, rezistente la ulei. Acestea sunt extrem de rezistente la căldură și pot fi utilizate la temperaturi extrem de ridicate (până la +200 °C).
Variantele din silicon sunt rezistente la agenții de curățare și dezinfectanți standard ECOLAB și sunt rezistente chimic în multe cazuri. Acestea sunt conforme cu FDA 21 CFR 177.2600 și prin urmare, sunt adecvate pentru utilizarea în industria alimentară. Datorită culorii lor albastre se pot deosebi cu ușurință de produsele alimentare. Sunt de asemenea, extrem de flexibile la temperaturi scăzute, potrivite pentru utilizarea la temperaturi minime extreme (până la -50 °C).

Notă

IP 68 poate fi realizat când toate găurile sunt ocupate de cabluri cu diametrele corecte sau folosind dopurile SKINTOP® DIX-DV

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000032 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Dop pentru presetupă
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000032 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Dop pentru presetupă
La cerere:	Forme speciale
Culoare:	NBR: Negru, RAL 9005 FKM: Verde, RAL 6011 Silikon: Albastru, RAL 5017
Material:	NBR, FKM, silicon
Clasa de protecție:	IP 54 IP 68 (la închiderea optimă a tuturor orificiilor)
Gama de temperatură:	NBR: -40 °C până la +100 °C FKM: -20 °C până la +200 °C Silicon: -50 °C până la +200 °C

Observație

Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Ultima actualizare (13.07.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

Articol nr.	Denumire articol / dimensiuni	Mărimea M	Numărul cablurilor x diametrul cablurilor Ø	Bucăţi / UA
SKINTOP® DIX-M NBR				
53316220	16220	M 16	2 x 2.0	100
53316230	16230	M 16	2 x 3.0	100
53316240	16240	M 16	2 x 4.0	100
53316420	16420	M 16	4 x 2.0	100
53320250	20250	M 20	2 x 5.0	100
53320260	20260	M 20	2 x 6.0	100
53320340	20340	M 20	3 x 4.0	100
53320353	20353	M 20	3 x 5.3	100
53320440	20440	M 20	4 x 4.0	100
53320920	20920	M 20	9 x 2.0	100
53320430	20430	M 20	4 x 3.0	100
53325260	25260	M 25	2 x 6.0	50
53325250	25250	M 25	2 x 5.0	50
53325350	25350	M 25	3 x 5.0	50
53325360	25360	M 25	3 x 6.0	50
53325370	25370	M 25	3 x 7.0	50
53325450	25450	M 25	4 x 5.0	50
53325540	25540	M 25	5 x 4.0	50
53325640	25640	M 25	6 x 4.0	50
53332270	32270	M 32	2 x 7.0	50
53332280	32280	M 32	2 x 8.0	50
53332290	32290	M 32	2 x 9.0	50
53332370	32370	M 32	3 x 7.0	50
53332380	32380	M 32	3 x 8.0	50
53332460	32460	M 32	4 x 6.0	50
53332470	32470	M 32	4 x 7.0	50
53332560	32560	M 32	5 x 6.0	50
53332650	32650	M 32	6 x 5.0	50
53332840	32840	M 32	8 x 4.0	50
53332850	32850	M 32	8 x 5.0	50
53332940	32940	M 32	9 x 4.0	50
53340290	40290	M 40	2 x 9.0	25
53340310	40310	M 40	3 x 10.0	25

Ultima actualizare (13.07.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

Articol nr.	Denumire articol / dimensiuni	Mărimea M	Numărul cablurilor x diametrul cablurilor Ø	Bucăţi / UA
53340480	40480	M 40	4 x 8.0	25
53340490	40490	M 40	4 x 9.0	25
53340580	40580	M 40	5 x 8.0	25
53340590	40590	M 40	5 x 9.0	25
53340670	40670	M 40	6 x 7.0	25
53340860	40860	M 40	8 x 6.0	25
53340969	40969	M 40	9 x 6.9	25
53350118	50118	M 50	11 x 8.0	10
53350680	50680	M 50	6 x 8.0	10
53350780	50780	M 50	7 x 8.0	10
53350870	50870	M 50	8 x 7.0	10
53350147	50147	M 50	14 x 7.0	10
53350164	50164	M 50	16 x 4.0	10
53350166	50166	M 50	16 x 6.0	10
SKINTOP® DIX-M FKM				
53420250	20250	M 20	2 x 5.0	100
53420260	20260	M 20	2 x 6.0	100
53440969	40969	M 40	9 x 6.9	25
SKINTOP® DIX-M silicon				
53316300	16220	M 16	2 x 2.0	100
53316301	16230	M 16	2 x 3.0	100
53316302	20250	M 20	2 x 5.0	100
53316303	20260	M 20	2 x 6.0	100
53316305	25260	M 25	2 x 6.0	50
53316306	25360	M 25	3 x 6.0	50
53316307	25370	M 25	3 x 7.0	50
53316304	25450	M 25	4 x 5.0	50
53316308	32470	M 32	4 x 7.0	50

Ultima actualizare (13.07.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16