

SILVYN® MSK-M ATEX BRUSH

SILVYN® MSK-M ATEX BRUSH - Piesă de blocare pentru tuburi de protecție, fabricată din alamă nichelată, pentru mediu ATEX, cu sistem integrat pentru preluarea efortului de tracțiune și punere rapidă la masă a ecranului cablului

Informații

Aprobare universală IECEx

Contact optim cu ecranul pe 360°



Gamă mare de strângere



Rezistența mecanică



Timpul de asamblare



Preluare optimă a efortului de tracțiune



Robust



Siguranță



Presetupa SKINTOP® integrată



Interferența semnalelor

Beneficii

Instalarea ușoară

Conectarea mai rapidă și mai sigură a ecranului

Ultima actualizare (09.05.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® MSK-M ATEX BRUSH

Strângere optimă a cablului și a tubului
Sigilare maximă a cablului
Gamă mare de strângere

Domeniul de utilizare

Aparate, mașini și instalații cu grad de siguranță ridicat conform protecției la aprindere tip "e", protecție împotriva exploziilor cauzate de pulberi, datorită carcasei "t"
Industria chimică și petrochimică
Procese tehnologice
Utilizate în zone unde cablurile și conductorii necesită protecție mecanică suplimentară

Caracteristicile produsului

Combinație între SILVYN® și SKINTOP®

Descrierea produsului

SILVYN® conector de tub cu manșon interior și piuliță
Filet metric conform cu DIN EN 60423

Notă

Utilizare în zonă cu potențial exploziv permisă doar cu tub metalic fără izolație exterioară din material plastic

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001180 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector filetat pentru tuburi de protecție metalice
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001180 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conectare prin șurub pentru tub de protecție din metal
Certificări:	CE 0637 Ex II 2G Ex eb IIC Ex II 1D Ex ta IIIC IECEx IBE 13.0033X
Material:	Elemente de bază: Corp: alamă nichelată Elemenul de etanșare: CR/NBR Tubul de sigilare: TPE (elastomer termoplast)ic Peria EMC: alamă
Teste:	DIN EN 60079-0 DIN EN 60079-7 DIN EN 60079-31
Clasa de protecție:	Cablu: IP68 Tub: IP 40 cu SILVYN® AS, EDU-AS, EMC AS-CU
Gama de temperatură:	-30°C ÷ +90°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.



SILVYN® MSK-M ATEX BRUSH

Articol nr.	Dimensiune metrică	Interval de fixare în mm	Deschidere netă (mm)	Potrivit pentru tuburi de protecție Ø ext. (mm)	Bucăți / UA
SILVYN®MSK-M ATEX BRUSH pentru SILVYN®AS					
55506042	25 x 1.5	9.0 - 17.0	14,5	21	10
55506043	32 x 1.5	11.0 - 21.0	19,5	27	1
55506044	40 x 1.5	19.0 - 28.0	26,5	36	1
55506045	50 x 1.5	27.0 - 35.0	36	45	1
55506030	63 x 1.5	34.0 - 45.0	45,5	56	1
SILVYN®MSK-M ATEX BRUSH pentru SILVYN®EDU-AS / EMC AS-CU					
55506031	25 x 1.5	9.0 - 17.0	14,5	21	10
55506032	32 x 1.5	11.0 - 21.0	19,5	27	1
55506033	40 x 1.5	19.0 - 28.0	26,5	36	1
55506034	50 x 1.5	27.0 - 35.0	36	45	1
55506035	63 x 1.5	34.0 - 45.0	45,5	56	1