EPIC® DATA AX RJ45 Cat.6A IP68

Conector RJ45 în carcasă cu IP68

Conector circular de Ethernet cu montare pe şantier, de uz industrial, IP68 cu codare pe culori, conform cu T568B, calificat pentru 10 Gigabit

Informații
Cat. 6A conf. ISO/IEC 11801
instalare fără scule



Caracteristicile produsului
Carcasă: alamă nichelată
Adecvat pentru Ethernet 10 gigabit/i
Potrivit pentru conductori multifilari cu AWG 27/7-22/7 sau conductori plini AWG 26/1- 22/1

Norm references / Approvals
Listat UL (E-document E353543)
Cat. 6A conf. ISO/IEC 11801
RJ45 conform IEC 60603-7-51

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002062 Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Conector modular
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002062 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conector actuator/senzor
Clasa de protecție:	IP 68
Temperatura ambientală (de operare):	de la-40 °C la +85 °C Carcasă curcular: -40 °C ÷ +85 °C

Observație
Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® DATA AX RJ45 Cat.6A IP68

Articol nr.	Denumire articol
Carcasă de protecție (tată) include conector RJ45 (articol 21700601)	
21700630	ED-IE-AX-RJ45-6A-B-68-FC
Capac de protecție pentru carcasă (tată)	
21700631	ED-IE-AX-RJ45-AC-DC
Carcasă de protecție (mamă) include priza RJ45 (articol 21700612)	
21700632	ED-IE-RJ45F-6A-B-68-FC
Capac de protecție pentru carcasă (mamă)	
21700633	ED-IE-RJ45F-AC-DC

Ultima actualizare (27.07.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® DATA AX RJ45 Cat.6A IP68





Ultima actualizare (27.07.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16