EPIC® MH Gigabit Modul

Ansamblarea mixtă garantează un nivel ridicat de flexibilitate. Pentru aplicații în construcția de mașini și instalații, pentru robotică și tehnica de inserție.

EPIC® MH Gigabit Modul

Informații
Sistem modular de conectare, compatibil cu standardul de piaţă
Modul Gigabit pentru rate de date Ethernetpână la 10 GBit / s, Cat. 7



- Componente de automatizare complementare de la Lapp
- În părţi mecanice în mişcare, conexiuni în instalaţii industriale
- Şină
- Energie eoliana

Beneficii
Modul Gigabit, ecranat, 4 perechi de fire, împreună cu cabluri din cupru cat. 7, o rată de transfer de până la max. 10 gbit/s (conform IEEE 802.3an)
EPIC® Sistemul MH este compatibil cu standardul pieței
Combinarea diferitelor funcţii în aceeași fişă garantează înalta flexibilitate
Aplicații feroviare
- Protecție împotriva incendiilor pe vehiculele feroviare: Test conform cu EN 45545-2. Seturile de cerințe R22 și R23. Nivel de hazard HL1, HL2 și HL4

Domeniul de utilizare
Pentru industria constructoare de maşini / inginerie
Aplicaţii în Industria 4.0
Industria robotică
Energie regenerabilă

Ultima actualizare (09.10.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® MH Gigabit Modul

Aplicații feroviare/ construcția de vehicule

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002641 Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Conector modular
Tensiunea nominală (V):	50
Tensiunea nominală de impuls:	0,8 kV
Curent nominal (A):	5
Grad de poluare:	3
Flamabilitate:	UL94 V-0
Numărul contactelor:	8 + 0 + PE
Material:	PA poliamidă Aliaj de zinc turnat sub presiune
Cicluri de operare mecanică:	500
Testat VDE:	Testat UL: UL nr. document: E75770
Gama de temperatură:	-40 °C ÷ +125 °C

Observație

Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.



Ultima actualizare (09.10.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® MH Gigabit Modul

Articol nr.	Article description	Tip contact	Slots	Bucăţi / UA
EPIC® MH Gigabit Kit				
44423291	EPIC® MHS Gigabit Kit mic, AWG 24 - 28, diametrul cablului 5-7 mm	tată	1	1
44423292	EPIC® MHB Gigabit Kit mic, AWG 24 - 28, diametrul cablului 5-7 mm	mamă	1	1
44423326	EPIC® MHS Gigabit Kit mediu, AWG 22 - 26, diametrul cablului 7-10 mm	tată	1	1
44423327	EPIC® MHB Gigabit Kit mediu, AWG 22 - 26, diametrul cablului 7-10 mm	mamă	1	1
Element izolator EPIC®MH Gigabit				
44423276	EPIC® MHS Gigabit	tată	1	10
44423277	EPIC® MHB Gigabit	mamă	1	10
Element de contact metalic EPIC®MH Gigabit				
44423278	EPIC® MHS Gigabit PIN	tată	-	10
44423279	EPIC® MHS Gigabit PIN + GND	tată	-	10
44423280	EPIC® MHB Gigabit PIN	mamă	-	10
44423281	EPIC® MHB Gigabit PIN + GND	mamă	-	10
Clemă de cablu EPIC®MH Gigabit				
44423282	EPIC® MH Clamp 5 - 7 mm	-	-	10
44423283	EPIC® MH Clamp 7 - 10 mm	-	-	10
44423284	EPIC® MH Clamp 10 - 12 mm	-	-	10

Ultima actualizare (09.10.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® MH Gigabit Modul




Ultima actualizare (09.10.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16