

Bride de cablu detectabile

Proprietatea de a fi detectabilă face ca această bridă să fie potrivită pentru industria alimentară.

Informații

Accesorii adecvate:

Soclu pentru bride detectabile



ECOLAB



Industrie alimentară



Rezistență chimică bună



Fără halogen



Rezistent la UV

Beneficii

Fașetă detectabilă cu un compus unic detectabil cu raze X, detectoare de metal sau echipamente de inspecție vizuală

Minimizează riscul de contaminare

Culoarea albastră facilitează detecția vizuală

Ajută la îndeplinirea directivei UE - HACCP

Versiune din poliamidă: rezistentă la solvenții convenționali, așa cum sunt alcoolul și cetona, la hidrocarburi, așa cum sunt cum uleiul, grăsimea și benzina și la soluții alcaline slabe; nu este rezistent la acizi (slabi sau puternici) și săruri metalice

Versiunea din polipropilenă: rezistentă la agenții chimici de curățare

Ty-Rap® NDT: rezistent la radiații ultraviolete

Domeniul de utilizare

Recomandate în particular pentru folosire cu sisteme de detectare, acolo unde cozile tăiate ale bridelor nu au voie să contamineze din greșeală produsul finit.

Industria alimentară, în special la producerea și procesarea produselor lactate și din carne

Producția farmaceutică

Norm references / Approvals

Ultima actualizare (09.10.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

Bride de cablu detectabile

Clasă de inflamabilitate:

UL 94 HB

Doar bridele cu pinten de oțel sunt certificate ECOLAB

Notă

Cerințe de depozitare: nylonul (poliamid) este susceptibil prin natura sa influențelor externe. Bridele sunt menținute umede pentru utilizare optimă. Pungile trebuie păstrate închise în depozite răcoroase, uscate, ferite de razele soarelui și scoase doar la utilizare

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000046

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Bride pentru cabluri

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000046

ETIM 6.0 Descriere clasa: Bride pentru cabluri

Culoare:

Albastru

Material:

Poliamidă 6.6 sau polipropilenă cu componente metalice
fără halogen și fără silicon

Gama de temperatură:

Ty-Rap® NDT: între -60 °C și +85 °C

Ty-Rap® PDT și Detect: între -40 °C și +85 °C

Temperatura de instalare:

între -5 °C și +60 °C

Observație

TY-RAP® este marcă înregistrată a companiei ABB.

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Bride de cablu detectabile

Articol nr.	Descriere articol	UL certification	Length x width (mm)	Bundling Ø (mm)	Tensile strength (N)	Bucăți / UA
Fără pinten de oțel / PA 6.6						
61723360	Brățări autoblocante Detect 98 x 2,5 BU	NU	98.0 x 2.5	1.0 - 21.0	80.0	100
61723364	Brățări autoblocante Detect 140 x 3,5 BU	NU	140.0 x 3.5	2.0 - 32.0	180.0	100
61723365	Brățări autoblocante Detect 200 x 3,5 BU	NU	200.0 x 3.5	3.0 - 50.0	180.0	100
61723361	Brățări autoblocante Detect 200 x 4,5 BU	NU	200 x 4.5	3.0 - 50.0	220.0	100
61723366	Brățări autoblocante Detect 290 x 4,5 BU	NU	290.0 x 4.5	3.5 - 78.0	220.0	100
61723362	Brățări autoblocante Detect 360 x 4,5 BU	NU	360.0 x 4.5	3.5 - 100.0	220.0	100
61723363	Brățări autoblocante Detect 365 x 7,5 BU	NU	365.0 x 7.5	8.0 - 100.0	540.0	100
Cu pinten de oțel (TY-RAP®) / PA 6.6						
61723351	Bridă TY-RAP® TY523MR-NDT	NU	93.0 x 2.3	1.5 - 16.0	50.0	100
61723359	Bridă TY-RAP TY524MR-NDT	NU	140.0 x 3.6	2.0 - 35.0	160.0	100
61723352	Bride tip TY-RAP TY525M-NDT	NU	186.0 x 4.6	3.0 - 45.0	200.0	100
61723353	Bride tip TY-RAP TY528M-NDT	NU	361.0 x 4.8	4.8 - 102.0	220	100
61723354	Bride tip TY-RAP TY527M-NDT	NU	345.0 x 6.9	4.8 - 102.0	540	100
Cu pinten de oțel (TY-RAP®) / polipropilenă						
61723355	Bride tip TY-RAP TY523M-PDT	NU	92 x 2.4	2 - 16	50	100
61723356	Bride tip TY-RAP TY525M-PDT	NU	186 x 4.8	3.5 - 45	135.0	100
61723357	Bride tip TY-RAP TY528M-PDT	NU	360 x 4.8	3.5 - 102	135.0	100
61723358	Bride tip TY-RAP TY527M-PDT	NU	340 x 7	6 - 90	270	100

Ultima actualizare (09.10.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16

Bride de cablu detectabile

