

## DYMO® XTL 300 / 500

Aparat de etichetare simplu, eficient și multifuncțional pentru utilizare mobilă



Timpul de asamblare



Greutate mică



Cerința de spațiu

### Beneficii

Imprimantă care recunoaște automat tipul etichetei încărcate

Operare intuitivă datorită aplicațiilor de etichetare integrate

Economie de timp datorată etichetelor preformate

Possibilitate de examinare a textului înaintea tipării

Protecțiile de cauciuc integrate previn deteriorarea imprimantei în caz de cădere accidentală

### Domeniul de utilizare

Marcarea cablurilor, conductorilor și componentelor

Rezistență la UV, ulei, umiditate sau chimicale

### Caracteristicile produsului

Tehnologie de imprimare prin transfer termic

XTL 500: maxim 54mm lățimea etichetei, touchscreen, cutter automatic

### Normă de referință / aprobări

Benzi din vinil și etichetă tip bandă laminată:

Recunoscut UL drept componentă conformă cu UL 969

Număr fișier: MH48389

### Notă

Software DYMO ID gratuit pentru conexiune la PC (se poate obține accesând [www.dymo.com](http://www.dymo.com)) pentru transferul facil al etichetelor

Ultima actualizare (24.03.2026)

©2026 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03.16

**DYMO® XTL 300 / 500****Inclus**

EPIC® TOOL DIE H-D 1.6, H-BE 2.5, MC 2.5, MH 4.0

**Date Tehnice**

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001288

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Sisteme de etichetare

Material:

Bandă de etichete și etichetele tip bandă adezivă : vinil

Tubul termocontractabil: poliolefină cu comportament la foc conform UL 224, rata de contracție 3:1

Gama de temperatură:

-40 °C ÷ +60 °C

**Observație**

DYMO® este marcă înregistrată a Sanford GmbH, a Newell Rubbermaid Company

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

**DYMO® XTL 300 / 500**

Articol nr.	Denumire articol	Lățime (mm)	Pentru cabluri Ø (mm)	Culoarea benzii	Imprimantă	m/unitate de ambalare
83257107	DYMO XTL KIT 500	-	-	-	-	-
Benzi din vinil						
83257146	DYMO XTL VIN 12BK/TR	12	-	transparent	XTL 300/500	7
83257156	DYMO XTL VIN 12BK/WH	12	-	alb	XTL 300/500	7
83257157	DYMO XTL VIN 19BK/WH	19	-	alb	XTL 300/500	7
83257160	DYMO XTL VIN 54BK/WH	54	-	alb	XTL 500	7
83257170	DYMO XTL VIN 54WH/RD	54	-	roșu	XTL 500	7
83257180	DYMO XTL VIN 54BK/YE	54	-	galben	XTL 500	7
Benzi pentru tub termocontractibil						
83257214	DYMO XTL SHRINK 6-2700BK/WH	6	2.0 - 6.0	alb	XTL 300/500	2,7
83257215	DYMO XTL SHRINK 12-2700BK/WH	12	4.0 - 12.0	alb	XTL 300/500	2,7
83257216	DYMO XTL SHRINK 24-2700BK/WH	24	8.0 - 24.0	alb	XTL 300/500	2,7

Ultima actualizare (24.03.2026)



©2026 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03\_16

**DYMO® XTL 300 / 500**



Ultima actualizare (24.03.2026)

©2026 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03.16