

LiFY 1 kV

Flexibil la rece, conductor flexibil clasă 6 pentru aparate de măsură

LiFY 1 kV, conductor special de alimentare și de control, izolat cu PVC, din lițe extrafine, extrem de flexibil pentru cordoane de măsurare, perete mai gros de izolație, protejat până la 1 kV, max. +70°C

Informații

Extrem de flexibil datorită utilizării lițelor extra fine



Beneficii

Flexibilitate la temperaturi scăzute datorită izolației din PVC foarte moale

Domeniul de utilizare

Pentru utilizare în sau pe echipamente mobile

Versiunea la 1000 V cu pereți subțiri este ideală pentru aparate de măsură, de ex. Multimetre

Pentru montaje de masurare, în sedințe de instruire tehnică, în laboratoare electrice

Normă de referință / aprobări

Bazat pe VDE 0812 și VDE 0250-1

Descrierea produsului

Mănunchi din fire de cupru

Izolația conductorului: bazată pe PVC

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000993

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conductori

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000993

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conductor

Construcția conductorilor:

Conductor din lițe extrafine 0.07mm, clasa 6

Tensiune nominală:

LiFY conductori pentru măsurări:

Ultima actualizare (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

LiFY 1 kV

U: 1000 VAC

Gama de temperatură:

Utilizare flexibilă: $-15^{\circ}\text{C} \div +70^{\circ}\text{C}$

Observație

Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranța) sunt disponibile la cerere

Preț bază cupru: 150/100 kg. Consultați anexa T17 din catalog pentru definirea și calculul suprataxelor aferente cuprului.

* Produs de partenerii Lapp

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

LIFY 1 kV

Articol nr.	Secțiunea conductorului (mm ²)	Diametru exterior [mm]	Culoarea conductorului	Index Cupru (kg/km)	UA (buc/set)
4560011S	0.75	4	negru	7,2	50
4560021S	0.75	4	albastru	7,2	50
4560041S	0.75	4	roșu	7,2	50
4560012S	1.5	4	negru	14,4	50
4560022S	1.5	4	albastru	14,4	50
4560042S	1.5	4	roșu	14,4	50