

H01N2-D

Cablu standardizat de sudură cu arc electric

H01N2-D, omologare HAR, cablu de conectare și cablu de comandă din cauciuc pentru sudură cu arc electric, bazat pe tipul NSLFFÖU, 100VAC, 150VDC, EN 50525-2-81, IEC 60245, material de izolație cu întârziere la propagarea focului

Informații

Cablu de sudură conform cu EN 50525-2-81

Anterior, VDE tip NSLFFÖU



Rezistent la rece



Rezistent la ulei



Rezistent la UV

Beneficii

Versiune certificată și conformă <HAR>, marcaj "HAR" pentru ușurarea obținerii aprobărilor, mai ales dacă aplicația finală a cablului este în zona Europeană CENELEC

Domeniul de utilizare

Folosit pentru sudură electrică cu electrozi, conform EN 50565-2

Folosit pentru alimentarea cleștelui port - electrod, până la tensiuni de 100 V

Poate fi utilizat în încăperi uscate sau umede

Pentru transmiterea curenților mari de la aparatul de sudură la suportul pentru electrod.

Caracteristicile produsului

Întârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2

Normă de referință / aprobări

Ultima actualizare (14.03.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

H01N2-D

Agrementat <HAR> H01N2-D conform cu EN 50525-2-81

Descrierea produsului

Conductor de cupru conform cu HAR

Mănunchi aproximativ conform clasei 6 până la 95 mm² și aproximativ clasa 5 de la 120 mm², conform VDE 0295

Separator din film sintetic sau hârtie

Izolație exterioară: compus de cauciuc, tip EM5

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000824 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Cabluri de sudură
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000824 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de sudura
Construcția conductorilor:	H01N2-D conform cu EN 50525-2-81
Raza minimă de îndoire:	Utilizare flexibilă: 12 x diametrul exterior
Tensiune nominală:	U ₀ /U: 100/100 V
Tensiunea de test:	1000 V
Domeniul de curent:	Conform cu VDE 0298 Part 4, tabel 16 EN 50565-1/ VDE 0298-565-1
Gama de temperatură:	Flexible use: -20°C to +85°C

Observație

Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranța) sunt disponibile la cerere

Lungimile standard le găsiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths

Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg or ≤ 250 m, altfel tambur

Vă rugăm să specificați tipul de ambalare preferat (ex. 1 x 500 m tambur sau 5 x 100 m bobine).

* Produs de partenerii Lapp

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

H01N2-D

Articol nr.	Secțiunea conductorului (mm ²)	Diametru exterior [mm]	Index Cupru (kg/km)	Greutate (kg / km)
2310026	10	7.7 - 8.7	96	171
2210700	16	8.8 - 9.8	153,6	198
2210701	25	10.1 - 11.3	240	305
2210702	35	11.4 - 12.6	336	415
2210703	50	13.2 - 14.6	480	555
2210704	70	15.3 - 16.9	672	765
2210705	95	17.1 - 18.8	912	1010
2210706	120	19.2 - 21.1	1152	1262
2210707	150	21.1 - 23.2	1440	1610
2210708	240	25.8 - 27.7	2304	2520