

H07V2-K marcare gravată

Ideal pentru a îndeplini cerințele termice stricte stipulate de noul standard IEC-EN (NBN REN) 61439

Informații

Domeniul de temperatură: până la 90 °C



Beneficii

Cablurile cu marcaj <HAR> pot avea și marcaje referitoare la certificări naționale de ex. <VDE><HAR>. Marcajul HAR este important pentru comerțul intra european.

Ideal pentru a îndeplini cerințele termice stricte stipulate de noul standard IEC-EN (NBN REN) 61439

Domeniul de utilizare

Sisteme de comutare și tablouri de distribuție de joasă tensiune

Instalarea protejată în și pe echipamente de iluminat

Instalare protejată în tuburi de protecție și pat cabluri, precum și pentru efectuarea unor lucrări de montaj și de instalare

Fabrică de cablaje

Caracteristicile produsului

Întârzierea propagării focului, conform IEC 60332-1-2

Normă de referință / aprobări

EN 50525-2-31

Descrierea produsului

Conductor din lițe fine din cupru

clasă 5 conform IEC 60228

Izolația conductorilor: colorată, pe bază de PVC, 90 °C, calitate TI3

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000993

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conductori

Construcția conductorilor:

Lițe fine conform VDE 0295 clasa 5/ IEC 60228 clasa 5

Ultima actualizare (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

H07V2-K marcă gravată

Tensiune nominală:	U_0/U : 450/750 V
Tensiunea de test:	2500 V
Gama de temperatură:	între -10 °C și +90 °C Temperatura de exploatare Temperatura instalare minimă: 5 °C

Observație

Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranța) sunt disponibile la cerere

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

H07V2-K marcare gravată

Articol nr.	Culoarea conductorului	Secțiunea conductorului (mm ²)	Diametru exterior [mm]	m / rolă	Index Cupru (kg/km)	Greutate (kg / km)
4519001K	verde/galben	1,5	3,4	1500	14,4	22
4519002K	verde/galben	2,5	4,1	900	24	31
4519003K	verde/galben	4.0	4,8	100	38,4	45
4519004K	verde/galben	6.0	5,3	400	57,6	65
4519011K	negru	1,5	3,4	1500	14,4	22
4519012K	negru	2,5	4,1	900	24	31
4519013K	negru	4.0	4,8	100	38,4	45
4519014K	negru	6	5,3	400	57,6	65
4519021K	albastru	1,5	3,4	1500	14,4	22
4519022K	albastru	2,5	4,1	900	24	31
4519023K	albastru	4.0	4,8	100	38,4	45
4519024K	albastru	6.0	5,3	400	57,6	65
4519031K	maro	1,5	3,4	1500	14,4	22
4519032K	maro	2,5	4,1	900	24	31
4519033K	maro	4.0	4,8	100	38,4	45
4519034K	maro	6.0	5,3	400	57,6	65
4519041K	roșu	1,5	3,4	1500	14,4	22
4519042K	roșu	2,5	4,1	900	24	31
4519043K	roșu	4.0	4,8	100	38,4	45
4519044K	roșu	6.0	5,3	400	57,6	65
4519051K	alb	1.5	3,4	1500	14,4	22
4519052K	alb	2.5	4,1	900	24	31
4519053K	alb	4.0	4,8	100	38,4	45
4519054K	alb	6.0	5,3	400	57,6	65
4519061K	gri	1.5	3,4	1500	14,4	22
4519062K	gri	2.5	4,1	900	24	31
4519063K	gri	4.0	4,8	100	38,4	45
4519064K	gri	6.0	5,3	400	57,6	65
4519071K	violet	1.5	3,4	1500	14,4	22
4519072K	violet	2.5	4,1	900	24	31
4519073K	violet	4.0	4,8	100	38,4	45
4519074K	violet	6.0	5,3	400	57,6	65
4519081K	roz	1.5	3,4	1500	14,4	22
4519082K	roz	2.5	4,1	900	24	31

H07V2-K marcare gravată

Articol nr.	Culoarea conductorului	Secțiunea conductorului (mm ²)	Diametru exterior [mm]	m / rolă	Index Cupru (kg/km)	Greutate (kg / km)
4519083K	roz	4.0	4,8	100	38,4	45
4519084K	roz	6.0	5,3	400	57,6	65
4519091K	portocaliu	1,5	3,4	1500	14,4	22
4519092K	portocaliu	2.5	4,1	900	24	31
4519093K	portocaliu	4.0	4,8	100	38,4	45
4519094K	portocaliu	6.0	5,3	400	57,6	65
4519111K	galben	1.5	3,4	1500	14,4	22
4519112K	galben	2.5	4,1	900	24	31
4519113K	galben	4.0	4,8	100	38,4	45
4519114K	galben	6.0	5,3	400	57,6	65
4519121K	verde	1.5	3,4	1500	14,4	22
4519122K	verde	2.5	4,1	900	24	31
4519123K	verde	4.0	4,8	100	38,4	45
4519124K	verde	6.0	5,3	400	57,6	65
4519141K	albastru închis	1.5	3,4	1500	14,4	22
4519142K	albastru închis	2.5	4,1	900	24	31
4519143K	albastru închis	4.0	4,8	100	38,4	-
4519144K	albastru închis	6.0	5,3	400	57,6	65