

LiY

Mănunchi de lițe împletite pentru dispozitive de telecomunicații și componente electronice

LIY, conductor izolat cu PVC, din lițe foarte fine în toroane torsadate (hook-up) pentru dispozitivele de telecomunicații și componentele electronice, cu întârziere la propagarea flăcării, max. +70°C

Informații

Conductori de control cu izolație PVC

Eficientizarea costului



Domeniul de utilizare

Mănunchi de lițe hoop-up pentru cablarea dispozitivelor de telecomunicații și echipamentelor electronice

Caracteristicile produsului

Întârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2

Bobină cu dimensiunile: d1 = 18 mm; d2 = 150 mm; b = 85 mm

Normă de referință / aprobări

Bazat pe VDE 0812

Descrierea produsului

Mănunchi din fire de cupru

Izolație conductor: PVC Core insulation: pe bază de PVC, tip YI 2/TI 2 conform cu VDE 0207-4

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000993

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conductori

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000993

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conductor

Tensiunea de vârf:

500 V (0.14 mm²)

900 V (0.25 mm²)

Ultima actualizare (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

LiY

Construcția conductorilor:	0.14 mm ² : ≥ 18 lițe (fiecare de 0.10 mm Ø) 0,25 mm ² : ≥ 14 fire (fiecare a câte 0,15 mm Ø)
Tensiune nominală:	Tensiune de operare < 50 VAC UPP - tensiune vârf la vârf: ≤ 250 V
Tensiunea de test:	1200 V (0.14 mm ²) 2500 V (0.25 mm ²)
Gama de temperatură:	Instalare fixă: -30 °C ÷ +70 °C

Observație

Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranța) sunt disponibile la cerere

* Produs de partenerii Lapp

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Articol nr.	Culoarea conductorului	Secțiunea conductorului (mm ²)	Diametru exterior [mm]	m / bobină	Index Cupru (kg/km)
4125000S	verde/galben	0.14	1,1	500	1,35
4125001S	negru	0.14	1,1	500	1,35
4125002S	albastru	0.14	1,1	500	1,35
4125014S	albastru închis	0.14	1,1	500	1,35
4125003S	maro	0.14	1,1	500	1,35
4125005S	galben	0.14	1,1	500	1,35
4125006S	verde	0.14	1,1	500	1,35
4125007S	violet	0.14	1,1	500	1,35
4125008S	roz	0.14	1,1	500	1,35
4125009S	portocaliu	0.14	1,1	500	1,35
4125104S	roșu	0.14	1,1	500	1,35
4125105S	alb	0.14	1,1	500	1,35
4125106S	gri	0.14	1,1	500	1,35
4126000S	verde/galben	0.25	1,3	250	2,4
4126001S	negru	0.25	1,3	250	2,4
4126002S	albastru	0.25	1,3	250	2,4
4126014S	albastru închis	0.25	1,3	250	2,4
4126003S	maro	0.25	1,3	250	2,4
4126004S	bej	0.25	1,3	250	2,4
4126005S	galben	0.25	1,3	250	2,4
4126006S	verde	0.25	1,3	250	2,4
4126007S	violet	0.25	1,3	250	2,4
4126008S	roz	0.25	1,3	250	2,4
4126009S	portocaliu	0.25	1,3	250	2,4
4126010S	transparent	0.25	1,3	250	2,4
4126104S	roșu	0.25	1,3	250	2,4
4126105S	alb	0.25	1,3	250	2,4
4126106S	gri	0.25	1,3	250	2,4

LiY