

LiYCY

Conductori cu izolație din PVC și ecranați

LiYCY conductor lițat , ecranat, izolat cu PVC ,VDE 0812, optimizat EMC, utilizare în dulapuri electrice și zone sensibile la zgomotul electromagnetic



Interferența semnalelor

Beneficii

Prevenirea interferențelor electromagnetice catre alte componente

Domeniul de utilizare

Cablarea instrumentelor de măsură, dulapurilor de comandă și componentelor electrice, echipamente de emisie-recepție în medii sensibile EMC

Caracteristicile produsului

Întârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2

Diametrele exterioare din tabele reprezintă valorile maxime posibile

Normă de referință / aprobări

Bazat pe VDE 0812

Descrierea produsului

Mănunchiuri din lițe de cupru cositorit

Izolația conductorului: bazată pe PVC

Ecran țesut din lițe de cupru cositorit

izolație exterioară din PVC transparent

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000993

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conductori

Ultima actualizare (03.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

LiYCY

Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000993 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conductor
Tensiunea de vârf:	350 V (nu pentru alimentări)
Tensiunea de test:	800 V
Gama de temperatură:	Flexare ocazională: -5°C ÷ +70°C Montaj fix: -30°C ÷ +80°C

Observație

Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranța) sunt disponibile la cerere

Lungimile standard le găsiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths

Mod de ambalare: bobine

* Produs de partenerii Lapp

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

LIYCY

Articol nr.	Secțiunea conductorului (mm ²)	Diametru exterior [mm]	Index Cupru (kg/km)	Greutate (kg / km)
4530101	0.14	2,8	7	13
4530102	0.25	3,3	9	18
4530103	0.5	3,6	15	20
4530104	0.75	3,9	18	31
4530105	1	4,7	25	35,9
4530106	1.5	5,1	30	39
4530107	2.5	6	35	55,3