

ÖLFLEX® HEAT 650 SC

Potrivit pentru temperatură ambiantă între -50°C și 700°C

ÖLFLEX® HEAT 650 SC - Conductor de forță din lițe de nichel izolat cu fibră de sticlă, utilizat pentru cuptoare de topit, sticlărie, construcția de motoare etc., la temperaturi ambiante maxime de +650°C

Informații

Pentru utilizare în condiții fără umiditate



Fără halogen



Rezistent la rece



Rezistent la temperatură

Beneficii

Potrivit pentru zonele unde temperatura de instalare și temperatura ambiantă este foarte mare
Conductivitate electrică bună chiar și la temperaturi ridicate datorită lițelor din nichel

Domeniul de utilizare

Sisteme de încălzire, dispozitive de încălzire electrică, etuve termostate

Cuptoare, sisteme de menținere a temperaturii

Industria grea, producerea fontei și a oțelului, producerea sticlei și a ceramicii, turnătorii, industria chimică

Mașini, aparate și instalații de forță

Caracteristicile produsului

Cu întârziere la propagarea flăcării

Fără halogen

Potrivit doar pentru medii uscate

ÖLFLEX® HEAT 1565 SC se recomandă în cazul în care temperatura maximă a aplicației depășește pentru foarte scurt timp 700°C

Ultima actualizare (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

ÖLFLEX® HEAT 650 SC

Descrierea produsului

Conductor împletit din lițe nichelate individual

Izolația conductorului: tresă din fibră de sticlă impregnată, acoperită cu fibră de sticlă

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000993 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conductori
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000993 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conductor
Construcția conductorilor:	Lițe fine Vezi fișa tehnică
Raza minimă de îndoire:	Instalare fixă: 5 x diametru cablu
Tensiune nominală:	U ₀ /U: 300/500 V
Tensiunea de test:	1800 V
Gama de temperatură:	Pozare fixă: -50 °C to +700 °C (adequate ventilation required)

Observație

Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranța) sunt disponibile la cerere

Lungimile standard le găsiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths

Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg , altfel tambur

Vă rugăm să specificați tipul de ambalare preferat (ex. 1 x 500 m tambur sau 5 x 100 m bobine).

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

ÖLFLEX® HEAT 650 SC

Articol nr.	Secțiunea conductorului (mm ²)	Diametru exterior [mm]	Index Ni (kg/km)	Greutate (kg / km)
1232650	0.5	2.4	4,8	13
1232651	0.75	2.5	7,6	15
1232652	1.0	2.9	9,7	17
1232653	1.5	3	14,8	23
1232654	2.5	3.5	23,5	34
1232655	4.0	3.9	38,6	54
1232656	6.0	4.6	57,9	84
1232657	10.0	7.8	96,5	120
1232658	16.0	8.2	152	199
1232659	25.0	9.8	236,4	300
1232660	35.0	10.6	332,8	399
1232661	50.0	11.2	481,1	540

Ultima actualizare (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16