

ÖLFLEX® SERVO Core Line, conform Allen Bradley/Rockwell (PUR)

ÖLFLEX® SERVO Core Line, conform Allen Bradley/Rockwell (PUR)

Informații

Conectori noi, cu conectarea sigură a ecranului
Disponibile lungimi la cerere



Componente de automatizare complementare de la Lapp



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Rezistența mecanică



Preluare optimă a efortului de tracțiune



Robust



Siguranță



Conector cu carcasa standard



Impermeabil

Beneficii

Confecționate regional, disponibile în întreaga lume
Calitatea standardelor Lapp

Ultima actualizare (04.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

ÖLFLEX® SERVO Core Line, conform Allen Bradley/Rockwell (PUR)**Domeniul de utilizare**

Special pentru constructorii de mașini unelte
Pentru distanțe de deplasare de până la 10m.
Pentru aplicații cu parametri dinamici ridicați
Pentru linii de asamblare și linii producătoare de mașini
Aplicații lant portcablu

Caracteristicile produsului

Cablu servo nou, cu izolație exterioară de poliuretan, fără halogeni, ecranat
Concept inovator pentru conectori
Gama Core Line pentru aplicații lant port cablu pentru sarcini mici

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000104 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Cablu de forță și comandă
Codul de identificare al conductorilor:	Variante de conductori: colorate cu marcaj alb Maro cu marcaj alb: V / L2 Negru cu marcaj alb: U/L1/C/L + Gri cu marcaj alb: W/L3/D/L-GN/ Gri cu marcaj alb: W/L3/D/LGN/GE Conductor de împământare verde-galben: WS; SW
Construcția conductorilor:	Lițe fine conform IEC 60228/VDE 0295, clasa 5
Raza minimă de îndoire:	Aplicații flexibile: 7,5 x diametrul cablului Instalații fixe: 4 x diametrul conductorului
Tensiune nominală:	Conductorii de forță și comandă: IEC U ₀ /U: 600/1000 V UL & CSA: 1000 V
Tensiunea de test:	Conductor/conductor 4 kV Conductor / ecran : 4 kV
Conductor de protecție:	G = cu conductor de protecție verde-galben
Gama de temperatură:	Flexibil: -40 °C ÷ +90 °C (UL/CSA: +80 °C) Instalare fixă: -50 °C ÷ +90 °C (UL/CSA: +80 °C)
Cicluri de îndoire succesive:	5 milioane de cicluri

Observație

Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranța) sunt disponibile la cerere
Denumirile Siemens (6FX5002/5008, 6FX7002/7008, 6FX8002/8008) sunt mărci înregistrate de Siemens AG și sunt folosite doar în scop de comparație
Alte lungimi sau tipuri de capete de cablu sunt disponibile la cerere
Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.
Pentru alte dimensiuni: <https://servoconfigurator.lappgroup.com/>
Cod de culori cablu de codificare conform DIN 47100
Numele produselor Allen Bradley/Rockwell sunt mărci comerciale înregistrate ale Allen Bradley/Rockwell și sunt doar pentru comparație

ÖLFLEX® SERVO Core Line, conform Allen Bradley/Rockwell
(PUR)

Articol nr.	Lungime (m)	reper destinat LENZE®	Diametrul exterior	Numărul de conductori și secțiunea acestora mm ²	Index Cupru kg/1.000 bucați
5490000029	10.0	2090-CFBM4DD-CEAF	10,6	6x2x0,34	870,62
5490000031	10.0	2090-CFBM7E7-CEAF	10,6	6x2x0,34	870,62
5490000030	10.0	2090-CFBM4E7-CEAF	10,6	6x2x0,34	870,62
5490000054	10.0	2090-CPBM7DF-16AF	12,8	4G1,5+(2x1,5)	1.444,3
5490000056	10.0	2090-CPBM7DF-14AF	14,4	4G2,5+(2x1,5)	2.048,28
5490000039	10.0	2090-CPBM7DF-10AF	17,4	4G6+(2x1,5)	3.512,78
5490000058	10.0	2090-CPWM7DF-16AF	9,2	4G1,5	818,1
5490000060	10.0	2090-CPWM7DF-14AF	11,5	4G2,5	1212