ÖLFLEX® CRANE CF

Cabluri panglică din cauciuc, rezistente la intemperii, cu ecran din cupru

ÖLFLEX® CRANE CF - Cablu plat, cu ecrane individuale, pentru exterior, în aplicații de tip pod rulant, macara, bandă transportoare mobilă. Pentru circuite de forţă şi comandă, U_0/U:300/500 V

Informații
Pentru aplicații pe carucior de cablu la exterior
Conform protecţiei EMC



Potrivit pentru exterior

Rezistent la rece

Rezistent la ulei

Interferenţa semnalelor

Rezistent la UV

Beneficii
Rezistent la intemperii, pentru condiții dure de mediu
Cablurile plate necesită mai puţin spaţiu decat cele rotunde
Rază de curbură mai mică decăt în cazul cablurilor rotunde
Ecranul din tresă de cupru protejează împotriva interferenţelor electromagnetice

Domeniul de utilizare
Pentru sisteme de ridicare pe şantier, instalaţii fixe pentru şantiere navale, sau sisteme flexibile tip monorail
Staţii de epurare, oţelării şi sisteme de depozite automate

Ultima actualizare (23.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

ÖLFLEX® CRANE CF

Tipurile de aplicaţii pentru cablurile ÖLFLEX® CRANE şi ÖLFLEX® LIFT se regăsesc în tabelul de selecţie A3
Poate fi utilizat pentru ascensoare până la o lungime max. de suspensie de 50 m

Caracteristicile produsului
Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2

Normă de referință / aprobări
Bazat pe VDE 0250-809 (NGFLGÖU)

Descrierea produsului
Conductorii : din liţe fine de cupru neacoperit
izolaţia de conductor amestec de elastomeri
Ecranul individual consistă din :
- folie de plastic bobinată
- ecran din ţesătură din cupru cositorit
- folie de plastic bobinată

Izolaţie exterioară din amestec special de cauciuc

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000825 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Cablu plat
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000825 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu plat
Codul de identificare al conductorilor:	Până la 5 conductori: pentru cod de culori conf. VDE 0293-308, vezi anexa T9 De la 6 conductori: conductori negri numerotaţi
Construcția conductorilor:	Conductor de cupru conform cu VDE 0295/IEC 60228 până la 25 mm^2: liție extrafine, clasa 6 de la 35 mm^2: liție extrafine, clasa 5
Raza minimă de îndoire:	Utilizare flexibilă: 10 x grosimea cablului Instalare fixă: 4x grosimea cablului
Tensiune nominală:	U_0/U: 300/500 V
Tensiunea de test:	2000 V
Conductor de protecție:	G = cu conductor de protecție verde-galben X = fără conductor verde galben
Gama de temperatură:	Utilizare flexibilă: -25 °C ÷ +90 °C Instalare fixă: -40 °C ÷ +90 °C

Observație
Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
Preț bază cupru: 150/100 kg. Consultați anexa T17 din catalog pentru definirea și calculul suprataxelor aferente cuprului.
Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg or ≤ 250 m, altfel tambur
Vă rugăm să specificaţi tipul de ambalare preferat (ex. 1 x 500 m tambur sau 5 x 100 m bobine).
Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Ultima actualizare (23.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

ÖLFLEX® CRANE CF

Articol nr.	Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²	Dimensiunile exterioare , lăţime x înălţime (mm)	Index Cupru (kg/km)	Greutate (kg / km)
ÖLFLEX® CRANE CF				
0041075	4.0 G 1.5	18.5 x 6.5	79	220
0041076	8.0 G 1.5	36 x 7.5	155	470
0041077	12.0 G 1.5	54.5 x 8.5	238	745
0041078	4.0 G 2.5	22.5 x 7.5	141	320

Ultima actualizare (23.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.