

EPIC® POWER M12S Screw termination

Conectori circulari pentru servomotoare și surse de alimentare

Utilizați acest conector M12 compact cu contact PE dacă aveți nevoie de mai multă putere. Se utilizează pentru alimentarea cu energie electrică a motoarelor trifazate (630 V, 12 A per contact). Codificarea S previne conectarea incorectă cu alți conectori.



Greutate mică



Cerința de spațiu



Impermeabil

Beneficii

Stabilitate ridicată datorită poliamidei rezistente la impact.

Curent nominal de 12 A , in ciuda dimensiunilor extrem de mici, apt pentru utilizare în spații reduse.

Codificarea mecanică S a conectorului previne conectarea incorectă cu conectorul pereche.

Conexiunea cu șurub ușor de întreținut face posibilă asamblarea fără utilizarea unei unelte speciale și este potrivită pentru conexiunile care trebuie să fie decuplate din nou.

Disponibilă în diferite modele și cu diferite configurații ale polilor.

Domeniul de utilizare

Pentru conectarea motoarelor trifazate cu puteri de până la 7,5 kW.

Pentru închiderea orificiilor metrice neocupate pe carcasă.

Rezistență bună la uleiuri și substanțe chimice.

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002635

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector circular (conector industrial)

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002635

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conectori circulari (conectori industriali)

Tensiunea nominală (V):

630 V

Tensiunea nominală de impuls:

6 kV

Curent nominal (A):

12 A

Ultima actualizare (18.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWER M12S Screw termination

Grad de poluare:	3
Numărul contactelor:	3 + PE S-codat
Metoda de fixare:	Terminație cu șurub: 0.5 - 2.5 mm ²
Clasa de protecție:	IP 67
Cicluri de operare mecanică:	100
Gama de temperatură:	-25°C ... +85°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

EPIC® POWER M12S Screw termination

Articol nr.	Descriere articol	Versiune	Versiune	Contacte incluse	Domeniul de prindere min	Domeniul de prindere max	Tip de fixare
381166306	Bucșă dreaptă	priză	mamă	4	8	12	M12
381166307	Priză unghiulară	priză	mamă	4	8	12	M12
381166309	Știft drept	fișă	tată	4	8	12	M12
381166310	Știft cotit	fișă	tată	4	8	12	M12

Ultima actualizare (18.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03_16

EPIC® POWER M12S Screw termination