

EPIC® POWERLOCK A6 S

Conector monopolar pentru distribuție mobilă, motoare și generatoare

EPIC® POWERLOCK Carcasă cu montare pe tablou pentru contact sursă de 400 A cu conectare prin șurub pentru secțiuni de până la 120 mm²

Informații

Conector pentru conductori de forță neecranați

Made in Europe



Gamă mare de strângere



Preluare optimă a efortului de tracțiune



Robust



Siguranță



Impermeabil

Beneficii

Rezistent la influențe mecanice în condiții dure de mediu

Conectori în culori armonizate, conform standardelor europene

Fiecare culoare reprezintă un cod diferit pentru a preveni conectarea greșită

Domeniul de utilizare

Pentru centrale de energie din surse regenerabile precum energia eoliană

Pentru conectarea surselor de alimentare fixe sau mobile

Pentru conectarea motoarelor, transformatoarelor și a generatoarelor

Tehnologie pentru sunet & lumină

Ultima actualizare (22.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWERLOCK A6 S

Caracteristicile produsului

Montare pe tablou, intrare dreapta ,cu garnitură plata inclusă

Contact cu fixare prin pin de retenție, fiecare pin se poate utiliza o singură dată

Carcasă fără contacte acestea se comandă separat

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Carcase pentru conectori industriali

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000437

ETIM 6.0 Class-Description: Carcasă pentru conectori industriali

Tensiunea nominală (V):

1000 V

Tensiunea nominală de impuls:

8 kV

Curent nominal (A):

Contact cu șurub, maxim 400 A

Grad de poluare:

3

Contacte:

Terminație cu șurub: alamă argintată

Numărul contactelor:

1

Metoda de fixare:

Conexiune cu șurub: 50 - 120 mm²

Material:

Carcasă: PBT

Pin de blocare a contactului

Clasa de protecție:

IP 67 (maximum, dependent de tipul de presetupă folosit)

IP 20 (neconectat)

Cicluri de operare mecanică:

500

Testat VDE:

VDE nr. înregistrare D42

Gama de temperatură:

-25°C până la +125°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

EPIC® POWERLOCK A6 S

Articol nr.	Descriere articol	Tip de fixare	Configurația pinilor	Packaging unit
Carcasă încastrată A6, sursă				
44420277	POWERLOCK A6 PE/GN	Ø 5.5 mm (4x)	PE, verde	1
44420278	POWERLOCK A6 N/BL	Ø 5.5 mm (4x)	N, Albastru	1
44420279	POWERLOCK A6 L1/BN	Ø 5.5 mm (4x)	L1, maro	1
44420280	POWERLOCK A6 L2/BK	Ø 5.5 mm (4x)	L2, negru	1
44420281	POWERLOCK A6 L3/GY	Ø 5.5 mm (4x)	L3, gri	1
Tip A6, bază - pentru aplicații în curent continuu, împreună cu L2/ negru				
44420321	POWERLOCK A6 L1/RD	Ø 5.5 mm (4x)	L1, roșu	1

Ultima actualizare (22.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWERLOCK A6 S