

ÖLFLEX® LIFT N

Cabluri de lift flexibile la frig cu izolații PVC și element de tracțiune

ÖLFLEX® LIFT N - cablu de comandă cu izolație din PVC, prevăzut cu element de susținere pentru elevatoare/lifturi, 300/500 V, clasa 6, grad ridicat de flexibilitate, utilizare la exterior

Informații

Produs nou, succesorul lui ÖLFLEX® LIFT



Potrivit pentru exterior



Rezistent la rece



Preluare optimă a efortului de tracțiune



Rezistent la UV

Beneficii

Cablu special proiectat pentru durată de viață lungă

Foarte flexibil datorită construcției conductorului - lițe extra fine

Domeniul de utilizare

Cablurile destinate lifturilor asigură integritatea electrică în toate aplicațiile necesare

Potrivit pentru lifturi exterioare

Tipurile de aplicații pentru cablurile ÖLFLEX® CRANE și ÖLFLEX® LIFT se regăsesc în tabelul de selecție A3

Ghidul de asamblare și de manipulare pentru cablurile ÖLFLEX® CRANE poate fi găsit în anexele catalogului, tabelul T4; pentru cablurile ÖLFLEX® LIFT, va rugăm să consultați tabelul T5

Caracteristicile produsului

Ultima actualizare (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

ÖLFLEX® LIFT N

Întârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2
Rezistență bună la apă

Descrierea produsului

Conductor din lițe de cupru
Izolație specială pe bază de PVC
Element de susținere din fibre sintetice
Strat de lână sintetică între conductori și izolație
Izolație exterioară specială pe bază de PVC

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000826 ETIM 5.0/6.0 Descrierea clasei: codarea conectorilor industriali
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000826 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de elevator
Codul de identificare al conductorilor:	Negru cu numere albe conform VDE 0293-334
Lungimea de susținere:	Vezi tabelul cu produse
Construcția conductorilor:	Lițe extra fine conform VDE 0295, class 6/ IEC 60228 class 6
Raza minimă de îndoire:	Utilizare flexibilă: 20 x diametrul exterior
Tensiune nominală:	U ₀ /U: 300/500 V
Tensiunea de test:	4000 V
Conductor de protecție:	G = cu conductor de protecție verde-galben X = fără conductor verde galben
Gama de temperatură:	Utilizare flexibilă: -15°C ÷ +70°C

Observație

Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranța) sunt disponibile la cerere
Lungimile standard le găsiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg or ≤ 250 m, altfel tambur
Vă rugăm să specificați tipul de ambalare preferat (ex. 1 x 500 m tambur sau 5 x 100 m bobine).
Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

ÖLFLEX® LIFT N

Articol nr.	Numărul de conductori și secțiunea acestora mm ²	Diametru exterior [mm]	Lungimea max. A suspendării (m)	Index Cupru (kg/km)	Greutate (kg / km)
2027019	5 G 1.0	9,8	50	48	129
2027020	7 G 1.0	11,3	80	67,2	190
2027022	12 G 1.0	16,1	80	115,2	370
2027024	18 G 1.0	16,3	60	172,8	430
2027027	24 G 1.0	19,3	60	230,4	595
2027029	36 G 1.0	22	90	345,6	815