


## EPIC® H-A 3 AGSV

Design inovator al carcasei din metal sau plastic

Carcasa de bază, robustă și compactă, este compusă din levier de blocare și o intrare pentru cabluri și este ideală pentru circuite de alimentare în spații înguste.

### Informații

Carcasă din material plastic ușor, rezistent chimic  
Testat pentru clasa de protecție UL50E



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Rezistența mecanică



Robust



Impermeabil

### Beneficii

Carcasa din material plastic sau versiune de execuție metalică pentru conectori siguri în cel mai mic spațiu

### Domeniul de utilizare

Fabricarea de mașini și echipamente  
Ingineria proceselor  
Laborator de electronică

### Caracteristicile produsului

Cu baza montată pe suprafață

1 levier

o intrare de cablu

Ultima actualizare (01.12.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® H-A 3 AGSV

Versiune cu /fără presetupă

### Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Carcase pentru conectori industriali
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Carcasă pentru conectori industriali
Material:	Carcasă: aliaj de zinc turnat sub presiune, vopsită în câmp electrostatic, gri Levier: oțel zincat Etanșare: NBR Carcasă: compus termoplast negru sau gri Levier: oțel zincat Etanșare: NBR
Clasa de protecție:	IP 65 (închis) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (blocat)
Testat VDE:	Controlul producției certificat: VDE-REG. nr.: B437 Testat UL: UL nr. document: E75770
Gama de temperatură:	-40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C

### Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.  
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.



## EPIC® H-A 3 AGSV

Articol nr.	Descriere articol	M	PG	Material	Culoare	Presetupă	Gama de prindere a cablurilor	Bucăți / UA
Carcasă H-A: montaj pe suprafață plană (o intrare cablu, un levier)								
10512700	H-A 3 MAgsv	-	11	aliaj de zinc turnat sub presiune	gri	-	-	10
10424000	H-A 3 Agsv	-	11	Termoplast	gri	-	-	10
10424500	H-A 3 MAgsv	-	11	aliaj de zinc turnat sub presiune	gri	da	6.5 - 12	10
10424200	H-A 3 Agsv	-	11	Termoplast	gri	da	6.5 - 12	10
19512700	H-A 3 MAgsv M20	20	-	aliaj de zinc turnat sub presiune	gri	-	-	10
19421900	H-A 3 Agsv M20	20	-	Termoplast	gri	da	6.0 - 13.0	10
19424500	H-A 3 MAgsv M20	20	-	aliaj de zinc turnat sub presiune	gri	da	3 - 13.5	10

Ultima actualizare (01.12.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.  
PN 0456 / 02\_03.16

**EPIC® H-A 3 AGSV**