

## ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU

Cablu tamburabil pentru solicitări mecanice ușoare și medii

ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU - Cablu de alimentare de tensiune joasă pentru exterior pentru aplicații de tip pod rulant, macara, bandă transportoare mobilă. Cablu de forță și comandă din cauciuc, tamburabil,  $U_0/U$ : 0,6/1 kV

### Informații

Robust și eficient

Potrivit pentru aplicații în exterior

Manta cu țesătură suport integrată



### Beneficii

Poate fi folosit sub efort de întindere, pe tambur, pe cărucioare, în lanț portcablu pentru alimentări cu energie

Mantaua cu țesătură suport integrată asigură evitarea răsucirii cablului (efect de tirbușon)

### Domeniul de utilizare

Pentru utilizare în dispozitive de ridicat și transport

Rularea/derulare în timpul funcționării fără fixare

În încăperi uscate și umede, în medii externe și în ape industriale

Tipurile de aplicații pentru cablurile ÖLFLEX® CRANE și ÖLFLEX® LIFT se regăsesc în tabelul de selecție A3

Ghidul de asamblare și de manipulare pentru cablurile ÖLFLEX® CRANE poate fi găsit în anexele catalogului, tabelul T4; pentru cablurile ÖLFLEX® LIFT, va rugăm să consultați tabelul T5

### Caracteristicile produsului

Întârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2

Rezistent la ulei conform :EN 60811-404

Rezistență chimică, termică și mecanică

Rezistent UV

### Normă de referință / aprobări

<VDE> NSHTÖU - cablu certificat conform VDE 0250-814

### Descrierea produsului

Mănunchiuri din lițe de cupru cositorit

Izolație de conductor din amestec de cauciuc tip 3GI3

Panglică suport integrată în izolație exterioară

Izolație exterioară: compus de cauciuc, tip 5GM3

## ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU

### Date Tehnice

Domeniul de curent:	VDE 0298 Part 4
Tensiunea de test:	4000 V
Tensiune nominală:	U <sub>0</sub> /U: 600/1000 V
Construcția conductorilor:	Lițe fine conform VDE 0295 clasa 5/ IEC 60228 clasa 5
Gama de temperatură:	Utilizare flexibilă: -25°C ÷ +80°C
Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000057 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Cabluri de joasă tensiune
Conductor de protecție:	G = cu conductor de protecție verde-galben X = fără conductor verde galben
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000057 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de joasă tensiune
Codul de identificare al conductorilor:	Până la 5 conductori: pentru cod de culori conf. VDE 0293-308, vezi anexa T9 De la 6 conductori: conductori negri numerotați
Raza minimă de îndoire:	Utilizare flexibilă: Cabluri cu diametrul < 21,5 mm: 5 x diametrul exterior. Cabluri cu diametrul exterior > 21,5 mm: 6,25 x diametrul exterior

### Observație

Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranța) sunt disponibile la cerere  
Preț bază cupru: 150/100 kg. Consultați anexa T17 din catalog pentru definirea și calculul suprataxelor aferente cuprului.  
Lungimile standard le găsiți la adresa: [www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths](http://www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths)  
Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg or ≤ 250 m, altfel tambur  
Vă rugăm să specificați tipul de ambalare preferat (ex. 1 x 500 m tambur sau 5 x 100 m bobine ).  
Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.  
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

**ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU**

Articol nr.	PL_DYN_AUFBAU	PL_DURCHMESSERAUSSEN	J_1NVGW	PL_GEWICHT
ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU				
0043006	3 G 1.5	14	43,2	190
00430053	4 G 1.5	14,8	57,6	220
00430073	5 G 1.5	15,7	72	260
0043008	7 G 1.5	18,2	100,8	380
0043009	12 G 1.5	23,9	172,8	720
0043010	18 G 1.5	23,9	259,2	770
0043011	24 G 1.5	27,1	345,6	1000
0043012	30 G 1.5	30,2	432	1320
0043013	3 G 2.5	15,5	72	250
00430303	4 G 2.5	16,9	96	330
00430143	5 G 2.5	18	120	390
0043015	7 G 2.5	20,6	168	510
0043016	12 G 2.5	27,4	288	970
0043017	18 G 2.5	27,4	432	1100
0043018	24 G 2.5	31,6	576	1450
0043019	30 G 2.5	36,3	720	1950
00430203	4 G 4.0	18,4	153,6	440
00430333	5 G 4.0	19,6	192	520
00430213	4 G 6.0	19,8	230,4	530
00430343	5 G 6.0	21,7	288	690
00430223	4 G 10.0	23,4	384	830
00430003	5 G 10.0	25,2	480	1000
00430233	4 G 16.0	25,5	614,4	1170
00430323	5 G 16.0	27,5	768	1400
00430243	4 G 25.0	32,6	960	1830
00430253	4 G 35.0	34,8	1344	2280
00430263	4 G 50.0	40,6	1920	3220
00430283	4 G 70.0	44,8	2688	4200
00430293	4 G 95.0	51,2	3648	5530

Ultima actualizare (02.10.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03\_16