

EPIC® POWER LS1 D6 TWIST scurt

Conectori circulari pentru servomotoare și surse de alimentare

EPIC® LS1 Conector de forță și de cablu cu tehnologie de blocare rapidă TWIST

Informații

Tehnologie de blocare rapidă TWIST

Conector cu blocare sigură prin rotire la 90 grade

Fabricat în Germania



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Energie eoliana



Rezistență chimică bună



Rezistent la coroziune



Protecție maximă la vibrații



Rezistența mecanică



Timpul de asamblare



Preluare optimă a efortului de tracțiune

Ultima actualizare (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWER LS1 D6 TWIST scurt



Cerința de spațiu



Robust



Presetupa SKINTOP® integrată



Interferența semnalelor



Impermeabil



Certificări multiple

Beneficii

Blocare cu 70 % mai rapidă

Model optimizat EMC

Utilizare sigură în medii exterioare prin clasa de protecție ridicată

Domeniul de utilizare

Procese tehnologice

Servo mecanisme și aplicații servo

Neconectabil cu contrapiesele standard EPIC POWER LS1 forma constructivă A1,A3,F6,F7,G4,G5

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002635

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector circular (conector industrial)

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002635

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conectori circulari (conectori industriali)

Tensiunea nominală (V):

630 V (contacte de 2 mm)

250 V (contacte de 1 mm)

Tensiunea nominală de impuls:

6 kV (contacte de 2 mm)

4 kV (contacte de 1 mm)

Curent nominal (A):

26A/3+PE+4, 25A/5+PE (contacte de 2 mm)

7 A (contacte de 1 mm)

Grad de poluare:

3

Rezistența de contact:

< 4 mOhm

Contacte:

Alamă placată cu aur

Numărul contactelor:

3+PE+4(2mm/1mm)

5+PE(2mm)

Metoda de fixare:

Pentru sertizare: 0.5 - 4.0 mm² (contacte de 2 mm)

Pin sertizabil: 0.14 - 1.0 mm² (contacte de 1 mm)

Material:

Carcasă: aliaj de zinc turnat sub presiune sau alamă, nichelate

Insert: PA, Etanșare: FPM

Ultima actualizare (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWER LS1 D6 TWIST scurt

Clasa de protecție:	IP68 (10h/1m)
Cicluri de operare mecanică:	500
Gama de temperatură:	-25°C până la +125°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

EPIC® POWER LS1 D6 TWIST scurt

Articol nr.	Descriere articol	Contacte incluse	Domeniul de prindere min	Domeniul de prindere max	Domeniul de înclemare în mm	Configurația pinilor	Bucăți / UA
Tip LS1 D6 scurt, montaj pe cablu, 8 pini, pentru contacte mamă							
24441279	LS1 D6	6	8,5	11	8,5 - 11	5+PE	5
24441280	LS1 D6	-	8,5	11	8,5 - 11	5+PE	20
24441281	LS1 D6	6	10,5	15,5	10,5 - 15,5	5+PE	5
24441282	LS1 D6	-	10,5	15,5	10,5 - 15,5	5+PE	20
24441283	LS1 D6	6	7,5	15,5	7,5 - 15,5	5+PE	5
Tip LS1 D6 scurt, montaj pe cablu, 6 pini, pentru contacte mamă							
24441285	LS1 D6	8	8,5	11	8,5 - 11	3+PE+4	5
24441286	LS1 D6	-	8,5	11	8,5 - 11	3+PE+4	20
24441287	LS1 D6	8	10,5	15,5	10,5 - 15,5	3+PE+4	5
24441288	LS1 D6	-	10,5	15,5	10,5 - 15,5	3+PE+4	20
24441289	LS1 D6	8	7,5	15,5	7,5 - 15,5	3+PE+4	5
24441290	LS1 D6	-	7,5	15,5	7,5 - 15,5	3+PE+4	20

Ultima actualizare (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16