

EPIC® H-B 6 TSH

Carcasă tip H-B. Standard industrial

Carcasa metalică robustă cu bolțuri pentru levier de blocare și o intrare laterală pentru cabluri este ideală pentru utilizarea în industria materialelor plastice și în construcția de mașini și instalații.

Informații

Striații pe mâner pentru deconectare

Mai mult spațiu interior pentru conductori

Testat pentru clasa de protecție UL50E



Componente de automatizare complementare de la Lapp



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Rezistența mecanică



Robust



Impermeabil

Beneficii

Cea mai mică carcasă a seriei H-B. Destinată inserturilor cu caracteristici electrice ridicate

Domeniul de utilizare

Procese tehnologice

Ingineria proceselor

Industria de prelucrare a maselor plastice

Caracteristicile produsului

Ultima actualizare (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 6 TSH

Capac carcasă, versiunea înaltă
Bolțuri pentru un levier de blocare
Intrarea cablului pe lateral
Versiune cu / fără gât

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Carcase pentru conectori industriali
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Carcasă pentru conectori industriali
Material:	Carcasă: Aliaj de aluminiu vopsit în câmp electrostatic, Bolțuri gri din Oțel
Clasa de protecție:	IP 65 (încis) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (blocat)
Testat VDE:	Controlul producției certificat: VDE-REG. nr.: B437 Testat UL: UL nr. document: E75770
Gama de temperatură:	-40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

EPIC® H-B 6 TSH

Articol nr.	Descriere articol	M	PG	Gât	Bucăți / UA
Carcasă H-B: montaj pe cablu (intrare laterală pentru cablu, bolțuri pentru un levier, versiune înaltă)					
70022200	H-B 6 TSH 21	-	21	da	10
70022400	H-B 6 TSH 29	-	29	da	10
79022200	H-B 6 TSH M25	25	-	-	10
79022400	H-B 6 TSH M32	32	-	-	10