

## EPIC® H-D 7 contacte prelucrate

Inserturi cu mai mulți poli pentru contacte prelucrate



Insertul standard compact are contacte prelucrate și este adecvat, de exemplu, pentru sistemele de comandă și în producția de mașini și aparate.

### Informații

Compact, insert standardizat

Pentru contacte prelucrate procesate rapid cu scule de sertizare

Fabricat în Germania



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Cerința de spațiu



Robust

### Beneficii

conector mic de înaltă performanță

Contacte sertizare de înaltă performanță

### Domeniul de utilizare

Fabricarea de mașini și echipamente

Ingineria proceselor

### Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000438

ETIM 5.0 Clasă-Descriere: Insert pentru contactele conectorilor industriali

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000438

ETIM 6.0 Class-Description: Insert pentru conectori industriali

Ultima actualizare (23.12.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® H-D 7 contacte prelucrate

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Tensiunea nominală (V):       | IEC: 24 V (AC)/60 V (DC) carcasă metalică; 250 V carcasă termoplastic;<br>UL: 250 V          |
| Tensiunea nominală de impuls: | 2.5 kV   |
| Curent nominal (A):           | IEC: 10 A<br>UL: 10 A  |
| Grad de poluare:              | 3  |
| Flamabilitate:                | UL94 V-0   |
| Rezistența de contact:        | < 2 mOhm   |
| Contacte:                     | Aliaje de cupru, placat cu argint tare / aur   |
| Numărul contactelor:          | 7 + PE   |
| Metoda de fixare:             | Pin sertizabil:: 0.14 - 2.5 mm <sup>2</sup>  |
| Material:                     | PBT poliester  |
| Cicluri de operare mecanică:  | 100  |
| Certificări:                  | Controlul producției certificat: VDE-REG. nr.: B437<br>Testat UL:<br>UL nr. document: E75770 |
| Gama de temperatură:          | -40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C  |

### Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.  
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.



## EPIC® H-D 7 contacte prelucrate

| Articol nr. | Descriere articol | Tip contact | Denumire articol | Numărul de contacte | Packaging unit |
|-------------|-------------------|-------------|------------------|---------------------|----------------|
| 11250500    | H-D 7 SCM         | tată        | prelucrat        | 1 - 7               | 10             |
| 11251500    | H-D 7 BCM         | mamă        | prelucrat        | 1 - 7               | 10             |

Ultima actualizare (23.12.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03.16