

EPIC® Contact EPIC® ASC cu șurub axial

Pentru inserturile și modulele EPIC® rectangulare

Contact cu șurub axial pentru EPIC® MH 1 250A, pentru conductor între 35mm² și 70 mm², conectare cu scule normale

Informații

Contactul EPIC® ASC cu șurub axial este o alternativă la contactul sertizat.

Șurub axial de conectare pentru asamblare cu scule de uz general.



Componente de automatizare complementare de la Lapp



Industrie alimentară



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Energie eoliana



Gamă mare de strângere



Timpul de asamblare

Domeniul de utilizare

Contactul cu șurub axial permite rotirea liberă în modulul de curent mare, fapt care previne efortul de torsiune și asigură un contact ferm între cablu și pinul de contact.

Conectarea contactului în exteriorul insertului oferă posibilitatea inspecției vizuale și previne introducerea insuficientă a conductorului în contact.

Suprafețele de contact placate cu argint asigură o rezistență de contact scăzută respectiv o generare minimă de căldură.

Caracteristicile produsului

Tehnologia de conectare cu șurub axial oferă un service ușor, fără scule de sertizare, micșorând costurile și permite reutilizarea conectorului.

Conectare simplă folosind o cheie hexagonală și o cheie cu dreaptă

Este necesar doar un contact axial cu înșurubare pentru secțiunile transversale ale conductorilor cuprinse între 35 și 70 mm².

Contactul axial cu șurub pentru modulul de curent mare este o alternativă la contactul sertizat.

Ultima actualizare (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® Contact EPIC® ASC cu șurub axial

Modulul de curent mare cu șurub axial de conectare oferă siguranța maximă pentru utilizator datorită protecției contactului.

Date Tehnice

Rezistența de contact:	< 0,3 mΩ
Metoda de fixare:	Conectare prin sertizare: 35 mm ² ... 70 mm ²
Material:	Alamă argintată CuZn/Ag
Cicluri de operare mecanică:	500
Gama de temperatură:	-40 °C ÷ +120 °C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

EPIC® Contact EPIC® ASC cu șurub axial

Articol nr.	Descriere articol	Versiune	Bucăți / UA
44423397	EPIC® ASC SSEM AG 35-70mm ² D=10.0mm	fișă	10
44423396	EPIC® ASC BSEM AG 35-70mm ² D=10.0mm	priză	10