
EPIC® ULTRA H-B 24 TS QB


Carcasă robustă şi fiabilă pentru conectori industriali cu protecţie EMC

EPIC® Carcasă conectori dreptunghiulari cu protecție EMC, rezistentă la coroziune, UL50E, Nema250

Informații
Protecţie EMC
Rezistent la coroziune
Fabricat în Germania







- Rezistență chimică bună
- Gamă mare de strângere
- Timpul de asamblare
- Preluare optimă a efortului de tracţiune
- Cerinţa de spaţiu
- Robust
- Presetupa SKINTOP® integrată
- Conector cu carcasa standard

Ultima actualizare (26.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® ULTRA H-B 24 TS QB


Interferenţa semnalelor


Impermeabil

Beneficii
Contact optim al ecranului pe 360°, rezistenţă minimă
Este universal aplicabil datorită rezistenței ridicate la coroziune și protecției ridicate împotriva influențelor mediului.
Economie de spațiu datorită dimensiunilor compacte.
Mai rapid decât celelalte sisteme asemănătoare
Rezistență mecanică mare

Domeniul de utilizare
În medii sensibile EMC
Pentru aplicații fixe și flexibile (ex. construcția de mașini, turbine eoliene)
Utilaje de construcții
Fabricarea motoarelor electrice

Caracteristicile produsului
Carcasele cu sistemul BRUSH au preasamblată
"peria" ce face contact cu ecranul cablului
Conectabil cu carcasele standard
rezistent la coroziune conform DIN EN 6988
Rezistența la stropire periodică cu substanțe saline este testată conform cu IEC 68-2-52, nivelul 2 de severitate
Testare prin pulverizare cu sare conform cu DIN EN ISO 9227, metoda NSS, timpul de testare: 480 ore

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Carcase pentru conectori industriali
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Carcasă pentru conectori industriali
Material:	Carcasă: aliaj de zinc turnat sub presiune, nichelat Levier și bolțuri: oțel inox Etanșare: NBR Presetupă Corp: alamă nichelată Insert: PA Element de etanșare: elastomer special
Clasa de protecție:	IP 65 NEMA 250, UL50E: 12 (blocat)
Gama de temperatură:	-40°C ÷ +100°C

Observație
Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Ultima actualizare (26.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

LAPP

EPIC® ULTRA H-B 24 TS QB

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Articol nr.	Descriere articol	Domeniul de înclemare în mm	Diametrul minim peste ecran (mm)	Bucăţi / UA
Carcasă H-B: montaj pe cablu (intrare laterală pentru cablu, bolțuri pentru două leviere)				
70250219	ULTRA H-B 24 TS QB 7-15	7 - 15	-	1
70250263	ULTRA H-B 24 TS QB 7-15 BRUSH	7.0 - 15.0	6	1
70250220	ULTRA H-B 24 TS QB 11-21	11 - 21	-	1
70250221	ULTRA H-B 24 TS QB 11-21 BRUSH	11 - 21	6	1

Ultima actualizare (26.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16