

## EPIC® Clește pentru contacte prelucrate H-BE 2.5

Pentru inserturile și modulele EPIC® rectangulare



### Caracteristicile produsului

Locatorul și bacurile de sertizare se potrivesc cu scula 11147000 și mașina de sertizat 11147001

### Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv. Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

**EPIC® Clește pentru contacte prelucrate H-BE 2.5**

Articol nr.	Descriere articol	Inserturi	Secțiune ( min) în mm <sup>2</sup>	Secțiunea maximă în mm <sup>2</sup>	Versiune	Notă	Packaging unit
11147000	Cu uneltele adecvate se creează rapid și ușor contacte bune	-	-	-	-	-	1
11147001	Mașina de sertizat	Fără bacuri de sertizare, fără locator	-	-	Pneumatic, 5-10 bari	-	1
11147100	Rezistă pentru intervale scurte de timp la temperaturi de până la +115 °C și este rezistent la hidroliză, o caracteristică importantă în cazul proceselor de curățare frecvente cu apă caldă sau aburi	-	0,14	4	-	-	1
11147200	Locator	-	-	-	Pentru clește de sertizat 11147000, 11147001	Pentru contacte: H-D 1.6 prelucrate, H-BE prelucrate, MC 2.5 prelucrate, MC 2.5 ștanțate	1

Ultima actualizare (22.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.  
PN 0456 / 02\_03.16

**EPIC® Clește pentru contacte prelucrate H-BE 2.5**